



Vaya Flood HP – yksinkertainen ja luotettava

Vaya Flood HP

Vaya Flood HP on luotettava valkoista, värillistä tai väriä vaihtavaa valoa tuottava pienikokoinen valonheitin. Valaisimen tuottama valotaso yhdessä staattisten tai dynaamisten värien kanssa sopii erinomaisesti pintavalalaistustehosteiden luomiseen sekä muihin suuriin valonheitinratkaisuja vaativiin kohteisiin. Sisäänrakennetun virtalähteen ja DMX512-ohjaimen ansiosta Vaya Flood HP -valaisinta on helppo käyttää Philipsin tai muiden valmistajien DMX-ohjaimilla.

Hyödyt

- Edullinen ratkaisu
- Optimoitu suorituskyky

Ominaisuudet

- Staattiset valkoista valoa tuottavat versiot – 2 700–5 000 K
- Staattiset yksiväristä valoa tuottavat versiot – punainen, vihreä, sininen, keltainen
- Dynaaminen RGB-versio
- Integroitu, kallistettava asennussanka
- IP66-lasilla varustettu alumiinirunko

Käyttökohteet

- Arkkitehtoninen valaistus
- Maisemavalistus

Spesifikaatiot

Vaya Flood HP

Tyyppi	BCP417 (RGB) BCP418 (valkoista valoa tuottava versio) BCP419 (punaista, vihreää, sinistä tai keltaista valoa tuottava versio)
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho	100 W (valkoista valoa tuottava versio) 105 W (RGB)
Keilakulma	10 tai 20°
Valovirta	9 700 lm (valkoista valoa tuottava versio) 3 500 lm (RGB)
Valaisimen tehokkuus	90 lm/W
Väriämpötila	2 700, 3 000, 4 000 tai 5 000 K
Värintoistoindeksi	80 Ra
Valovirran pysyvyys – L70F10	50 000 h Ta:ssa = 25 °C (valkoinen)

Käyttölämpötila	-40...+40 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	220–240 V AC / 50–60 Hz
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DMX-ohjaus RGB-versioille
Optiikka	Kapea tai keskileveä valokeila
Materiaali	Runko: alumiinia Optinen kupu: lasia
Väri	Harmaa
Asennus	Integroitu, kallistettava sanka mahdollistaa helpon asennuksen maahan, seinään tai kattoon Säätövara vaakasuunnassa: -90...90° Kaapeli sisältyy toimitukseen

Versions



Vaya Flood HP BCP417/418/419,
světlometové svítidlo

Tuotetiedot



Näkymä sivusta



Näkymä takaa

