



Vaya Linear MP – Zuverlässiges Streiflicht und Washlight

Vaya Linear MP

Philips Vaya Linear MP ist eine kosteneffiziente und zuverlässige lineare LED-Leuchte für Anstrahlungen mit weißem, einfarbigem oder dynamischem (RGB) Licht. Mit einer breitstrahlenden und einer elliptischen Optik eignet sich die Vaya Linear MP ideal für Washlight und Streiflicht. Mit zwei Längen und einer Reihe von Farbtönen ist sie vielseitig einsetzbar. Eine Durchgangsverkabelung mit fertig konfektioniertem Kabelsystem ermöglicht zusätzlich eine schnelle und einfache Installation und problemfreie Verkabelung.

Vorteile

- Wirtschaftliche und flexible Lösung für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten
- Sehr gut geeignet für raue Außenanwendungen, die eine hohe Lichtleistung erfordern
- Schnelle und einfache Montage

Merkmale

- Hohe Lichtleistung
- IP66 - Perfekt auch für die Außenanwendung
- Elliptischstrahlende (10°x50°) oder breitstrahlende (50°) Optik
- Selbstregulierend für einen Spannungsbereich von 100 V bis 277 V bei 50/60 Hz
- DMX512 Steuerung (RGB-Version)
- Kabelsystem mit vorkonfektionierten Steckverbinden für eine schnelle, einfache und sichere Installation

Anwendung

- Streiflichtbeleuchtung von Denkmälern, Geschäften, Hotels, Museen
- Direkte und indirekte Anstrahlung von Brücken und Wahrzeichen

Spezifikationen

Vaya Linear MP

Bezeichnung	BCP424 (RGB-Version)
	BCP425 (Ausführung mit weißem Licht)
	BCP426 (Ausführung mit Mono-Lichtfarbe)
Lampentyp	Integriertes LED-Modul
Wattzahl	18-60 W
Abstrahlungswinkel	10° x 50° und 50°
Lichtstrom	450-1.800 lm (RGB)
	840-3.360 lm (weißes Licht)
Lichtausbeute	50 lm/W
Ähnlichste	2.700K, 3.000 K, 4.000 K oder 5.000K
Farbtemperatur	Rot, Grün, Blau, Amber
	RGB
Farbwiedergabeindex	80
Lichtstromstabilität - L70	50.000 Stunden bei 25 °C
Betriebstemperaturbereich	-40 bis 40 °C (Anschalttemperatur -20° bis +40°C)

Spannungsversorgung	100-277 V / 50-60 Hz (Auto)
Regelsystem-Eingang	DMX-Regelung für die RGB Versionen
Optik	Asymmetrisch oder breitstrahlend
Optik-Abdeckung	Transparentes Glas
Material	Gehäuse, Rahmen, Halter: extrudiertes Aluminium
	Abdeckung: Glas, gehärtet
Farbe	Grau, RAL 7043
Anschluss	Vorkonfektioniertes Kabelsystem: Anschlusskabel sowie Kabel zur Durchgangsverdrahtung
Installation	Anbaumontage
	Schwenk- und neigbarer Bügel für Anbaumontage
Anmerkungen	Anschlussleitungen und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden.

Versions



Zubehör



Ordercode 62671899



Ordercode 62672599

Zubehör



Ordercode 62673299



Ordercode 62674999

