



Vaya Linear MP – Ισχυρό, γραμμικό φωτιστικό **LED** ανάδειξης επιφανειών εξωτερικών χώρων για δυναμική αλλαγή φωτισμού και καθαρά εφέ λευκού φωτισμού

Vaya Linear MP

Το Vaya Linear MP είναι ένα αξιόπιστο και οικονομικό φωτιστικό LED ανάδειξης επιφανειών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το οποίο ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, ενώ παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες ευελιξίας για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ διάχυσης και ανάδειξης επιφανειών. Με μια μεγάλη γκάμα έγχρωμων επιλογών και επιλογών CCT, με στατικές επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή επιλογές δυναμικού ελέγχου χρώματος, ρυθμιζόμενες βάσεις στερέωσης και ευρείες ή ελλειπτικές γωνίες δέσμης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για να καλύψει τις ανάγκες σας στον τομέα του φωτισμού προσώπων. Η διακριτική σχεδίαση με την ενσωματωμένη μονάδα τροφοδοσίας και τα αδιάβροχα βύσματα κάνουν την καλωδίωση απλή, γρήγορη και αξιόπιστη.

Οφέλη

- Οικονομική λύση
- Κατάλληλο για αντίξοες καιρικές συνθήκες με απαιτήσεις σχετικά υψηλής φωτεινής ισχύος
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά

- Περιβλήμα και σύνδεσμοι με βαθμό προστασίας IP66
- Σχετικά υψηλή φωτεινή ισχύς
- Διαθέσιμο με δέσμες 10 x 50 ή 50⁹
- Αυτόματη προσαρμογή εύρους εισόδου 100–277 V, 50/60 Hz
- Σύστημα ελέγχου DMX512 (έκδοση RGB)
- Ειδικοί σύνδεσμοι για γρήγορη, εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση

Εφαρμογή

- Φωτισμός δέσμης για μνημεία, γέφυρες, καταστήματα, ξενοδοχεία

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BCP424 (έκδοση RGB)
	BCP425 (έκδοση λευκού φωτός)
	BCP426 (έκδοση μονόχρωμου φωτός)
Πηγή φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED
Ισχύς	18–60 W
Γωνία δέσμης	10 x 50 και 50I
Φωτεινή ροή	450–1800 lm (RGB) 840–3360 lm (Λευκό φως)
Απόδοση φωτιστικού	50 lm/W
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000 ή 4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	RGB
Διάρθρωση φωτεινής ισχύος – L70	80
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	50,000 ώρες στους 25°C –40 έως +40 °C

Οδηγός	Ενσωματωμένη
Τάση δικτύου	100–277 V / 50–60 Hz
Είσοδος συστήματος ελέγχου	Σύστημα ελέγχου DMX για τις εκδόσεις RGB
Οπτικό σύστημα	Ασύμμετρη ή ευρεία δέσμη
Οπτικό κάλυμμα	Γυαλί, διαφανές
Υλικό	Περιβλήμα: διελασμένο αλουμίνιο Κάλυμμα: γυαλί, σκληρυμένο
Χρώμα	Γκρι, RAL7043
Σύνδεση	Σύνδεσμοι εισόδου και εξόδου αλυσιδωτής σύνδεσης
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Στήριγμα τοποθέτησης σε επιφάνεια με δυνατότητα ρύθμισης και κλίσης στην τοποθεσία
Παρατηρήσεις	Τα καλώδια με σύνδεσμο και τα καλώδια βραχυκύκλωσης θα πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m

