



Vaya Linear MP – spoľahlivé a úsporné lineárne svietidlo LED

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP je spoľahlivé a úsporné svietidlo diódového osvetlenia, ktoré je navrhnuté na poskytovanie svetelných efektov s nemennými alebo dynamickými pestrofarebnými svetelnými efektmi. Vďaka širokej ponuke eliptických lúčov je svietidlo Vaya Linear MP ideálne na plošné osvetlenie a nasvetľovanie. Integrované a jednotné napájacie a dátové káble zaisťujú rýchlu, jednoduchú a spoľahlivú montáž.

Výhody

- Úsporné riešenie
- Vhodné pre nepriaznivé podmienky v exteriéri, ktoré vyžadujú relatívne vysoký svetelný výkon
- Rýchla a jednoduchá montáž

Vlastnosti

- Teleso a konektory spĺňajú požiadavky normy IP66
- Relatívne vysoký svetelný výkon
- Dostupné s vyžarovaním 10 x 50° alebo 50°
- Automatický rozsah vstupu 100 – 277 V, 50/60 Hz
- Ovládanie DMX512 (verzia RGB)
- Špeciálne konektory určené na rýchlu, jednoduchú a bezpečnú montáž

Aplikácie

- Nasvetľovacie osvetlenie pamiatok, mostov, obchodov a hotelov

Špecifikácia

Vaya Linear MP

Typ	BCP424 (RGB verzia)
	BCP425 (verzia s bielym svetlom)
	BCP426 (verzia s monochromatickým svetlom)
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon	18 – 60 W
Uhol vyžarovania	10 x 50° a 50°
Svetelný tok	450 – 1 800 lm (RGB)
	840 – 3 360 lm (biele svetlo)
Výkon svietidla	50 lm/W
Náhradná teplota chromatickosti	3 000 alebo 4 000 K RGB
Index podania farieb	80
Pokles svetelného toku – L70	50 000 hodín pri teplote 25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	–40 až +40 °C

Napájač	Integrovaný
Napájacie napätie	100 – 277 V/50 – 60 Hz
Vstup riadiaceho systému	Ovládanie DMX pre verzie RGB
Optika	Asymetrické alebo široké vyžarovanie
Optický kryt	Sklo, priehľadné
Materiál	Teleso: lisovaný hliník
	Kryt: sklo, tvrdené
Farba	Sivá, RAL7043
Zapojenie	Vstupné a výstupné napájacie konektory typu „daisy-chain“
Montáž	Povrchová
	Konzola na povrchovú montáž s nastaviteľným umiestnením a možnosťou naklonenia
Poznámky	Napájacie káble a prepojovacie káble sa musia objednať samostatne

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m

