



ColorBurst Compact Powercore on korkeatuottoinen, ulkotiloihin sopiva RGB-kohdevalaisin korostus- ja paikkavalaistukseen

ColorBurst Compact Powercore

ColorBurst Compact Powercore on korkeatuottoinen, ulkotiloihin sopiva LED-valaisin, joka on suunniteltu korostus- ja paikkavalaistukseen. Vakiomalliset ja pienikokoisemmat Architectural- ja Landscape-valaisimet tuottavat täysivärisen valovirran tukemaan dynaamista ylösvalaistusta, valonheitinvalaistusta ja koristevalaistusta. Integroidun Powercore-tekniikan ansiosta tämä ratkaisu tarjoaa nopeaa, tehokasta ja tarkkaa tehon tuottoa valaisimeen suoraan verkkojännitteestä, ulkoisia virtatarvikkeita ei tarvita. Vakiojohdotuksen käyttö helpottaa asennusta huomattavasti ja auttaa vähentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Hyödyt

- Täysvärinen valovirta
- Monipuolinen valon sijoitus
- Yhteensopiva alan johtavien ohjausjärjestelmien kanssa

ColorBurst Compact Powercore

Ominaisuudet

- Valaisimen valovirta: vakiomallissa jopa 647 lumenia, pienikokoisissa valaisimissa jopa 498 lumenia
- 14°:n, 23°:n, 41°:n ja epäsymmetriset 10° x 41° -levitinlinssit heijastavat pehmeäreunaisen keilan, natiivi 8°:n valokeilna kulma takaa suuremman valon heijastuksen
- Kallistus täydet 180°; Architectural-valaisimia voidaan kallistaa täydet 360° tarkan suuntauksen takaamiseksi
- Integroitu Powercore-tekniikka
- Toimii kaikkien Philips-ohjainten sekä muiden valmistajien DMX-ohjainten kanssa

Käyttökohteet

- Uplighting
- Valonheitinratkaisut
- Elävöittävä valaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP462
Valonlähde	Integroitu LED-moduuli
Teho (suurin teho täydellä voimakkuudella)	20 W
Valokeilan kulma	8° (ensisijainen optiikka), 14, 23 tai 41° (levitinlinssit), 10 x 41° (epäsymmetrinen levitinlinssi)
Valovirta	496 lm (8°), 571 lm (14°), 418 lm (23°), 405 lm (41°) tai 432 lm (10 x 41°)
Valaisimen tehokkuus	24,6 lm/W (8°), 21,7 lm/W (14°), 21,2 lm/W (23°), 20,9 lm/W (41°) tai 22,2 lm/W (10 x 41°)
Käyttölämpötila	–20–+50 °C
Ohjain	Integroitu

Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data ja virta älykkäisiin LED-valaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa
Jännite	100–240 V AC / 50–60 Hz
Himmennys	Digitaalinen Data Enabler Pro'n avulla
Materiaali	Runko: paineallettua alumiinia Linssi: karkaistua
Väri	Harmaa, jauhepinnoitettu
Liitäntä	Yhdistetty virta-/datakaapeli, jossa on neljä ilmajohtoa
AsennusKäyttölämpötila	Pinta-asennus
Lisävarusteet	Koristerengas, 45°:een häikäisysuoja, täysikorkuinen häikäisysuoja, hunajakkenno-häikäisysuoja, valokeilan hajautuslinssit

Versions



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, architektonická verze.



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, verze pro terénní montáž.

ColorBurst Compact Powercore

Tuotetiedot



OPDP_BCP462i_0020-Detail
photo

