



iW Burst Compact Powercore – Μικρό σποτ LED για αρχιτεκτονικό φωτισμό και φωτισμό τοπίου με έξυπνο λευκό φως

iW Burst Compact Powercore

Το iW Burst Compact Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης σποτ LED εξωτερικών χώρων σχεδιασμένο για να προσφέρει φωτισμό ανάδειξης και τοποθεσιών. Το iW Burst Compact Powercore συνδυάζει κανάλια θερμών και ψυχρών LED, προσφέροντας έτσι μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες χρώματος οι οποίες κυμαίνονται από το θερμό 2700 K έως το ψυχρό 6500 K. Οι εκδόσεις για αρχιτεκτονικό φωτισμό και φωτισμό τοπίου υποστηρίζουν εφαρμογές φωτισμού προς τα πάνω, φωτισμού διάχυσης και διακοσμητικού φωτισμού.

Οφέλη

- Ευρεία γκάμα θερμοκρασιών χρώματος και φωτεινότητας
- Ευέλικτη τοποθέτηση φωτισμού
- Οικονομικό, εύκολη εγκατάσταση και μεγάλη διάρκεια ζωής

iW Burst Compact Powercore

Χαρακτηριστικά

- Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία χρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 2.700–6.500 K
- Φακοί διάχυσης διαθέσιμοι σε 14°, 23°, 41° και ασύμμετροι 10° x 41° που προβάλλουν δέσμη μαλακών άκρων, ενώ η αρχική γωνία δέσμης 8° παρέχει εκτεταμένη προβολή φωτισμού.
- Δυνατότητα πλήρους κλίσης 180°. Τα φωτιστικά αρχιτεκτονικού φωτισμού μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν πλήρη περιστροφή 360° για ακριβή στόχευση
- Ανταλλάξιμα οπτικά συστήματα και εξαρτήματα
- Ενσωματωμένη τεχνολογία Powercore

Εφαρμογή

- Φωτισμός προς τα επάνω
- Φωτισμός διάχυσης
- Διακοσμητικός φωτισμός

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BCP464
Φωτεινή πηγή	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Γωνία δέσμης	κύριο οπτικό σύστημα 8° φακοί διάχυσης 14°/ 23°/ 41° 10 x 41° ασύμμετρος φακός διάχυσης
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	Θερμό λευκό, 2700 K έως ψυχρό λευκό, 6500 K
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-40 έως +50°C λειτουργία -20 έως +50°C εκκίνηση
Διάταξη οδήγησης	Ανεξάρτητη, πρέπει να παραγγέλλεται ξεχωριστά Μέσω Data Enabler Pro (DMX ή Ethernet) Τάση δικτύου 100-240 VAC / 50-60 Hz μέσω Data Enabler Pro
Είσοδος συστήματος ελέγχου	Πλήρης σειρά ελεγκτών Philips, συμπεριλαμβανομένων των Light System Manager και iPlayer3 ή ελεγκτών DMX τρίτων κατασκευαστών
Οπτικό σύστημα	Συμμετρικό και ασύμμετρο με φακούς διάχυσης
Υλικό	Περιβλήμα: πρεσαριστό, χυτό αλουμίνιο, φινίρισμα με βαφή πούδρας Κρύσταλλο: σκληρυμένος Βραχίονας στερέωσης: πρεσαριστό, χυτό αλουμίνιο, φινίρισμα με βαφή πούδρας

Χρώμα	Ανοικτό γκρι, μαύρο ή λευκό
Συντήρηση	Δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός
Εγκατάσταση	Βιδωτή στήριξη σε επιφάνεια, είναι διαθέσιμη ειδικό εξάρτημα για την οριζόντια έκδοση Μέγιστη ρύθμιση από τον οριζόντιο άξονα: -180 έως +180° Μέγιστη κατακόρυφη σκόπευση: -180 έως +180° Η έκδοση αρχιτεκτονικής στήριξης συνοδεύεται από ενιαίο καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 1,8 m Η οριζόντια έκδοση των φωτιστικών διαθέτει ιστό με σπείρωμα 13 mm NPT για στήριξη σε εξαρτήματα στήριξης τρίτων κατασκευαστών
Εξαρτήματα	Φακοί διάχυσης και διακοσμητικός δακτύλιος (για τη συγκράτηση κάθε φακού στο προϊόν) Κυψελοειδής περσίδα και διακοσμητικός δακτύλιος (για τη συγκράτηση της περσίδας στο προϊόν) Αντιθαμβωτικό κάλυμμα 45° και πλήρες αντιθαμβωτικό κάλυμμα

Versions



iW Burst Compact Powercore
BCP464 mono spotlight,
architectural version.

iW Burst Compact Powercore

Λεπτομέρειες για το προϊόν



OPDP_BCP462i_0037-Detail
photo

