



iW Burst Compact Powercore – högeffektiv, utomhusklassad spotlight med variabel färgtemperatur

iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur designad för accent- och platsbelysning. Den kombinerar kanaler med varmt och kallt LED-ljus för att generera varma och kalla färgtemperaturer. Standard- och kompaktutförandena av Architectural och Landscape kan användas för uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspanningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablar förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Fördelar

- Ett brett utbud av färgtemperaturer och ljusstyrka
- Flexibel riktning av ljuset
- Kostnadseffektiv, lätt att installera och med lång livslängd

iW Burst Compact Powercore

Funktioner

- Variabel färgtemperatur från 2 700 till 6 500 K
- Spridningslinser med 14°, 23° eller 41° samt asymmetriska 10° × 41° ger en mjuk ljusfördelning, medan 8° spridningsvinkel ger längre räckvidd.
- Kan vinklas 180°; arkitektoniska armaturer kan också roteras 360°, vilket gör att du kan hitta precis rätt riktning
- Utbytbara optikalternativ och tillbehör
- Inbyggd Powercore-teknik

Användning

- Uppåtriktad belysning
- Fasadbelysning
- Dekorativ belysning

specifikationer

Armatur	BCP464
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Spridningsvinkel	8° primäroptik på 14°/23°/41° spridningslinser 10 × 41° asymmetriska spridningslinser
Korrelerad färgtemperatur	Varmvitt 2 700 K till kallvitt 6 500 K
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C vid drift –20 till +50 °C start
Driver	Separata, beställs separat Via Data Enabler Pro (DMX eller Ethernet) Nätspänning 100–240 V AC/50–60 Hz via Data Enabler Pro
Styrsystem	Philips samtliga styrenheter, inklusive Light System Manager och iPlayer3, eller DMX-styrenheter från annan leverantör
Optik	Symmetrisk och asymmetrisk med spridningslinser
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, pulverlackerat Glas: härdat Monteringsfäste: pressgjuten aluminium, pulverlackerat

Färg	Ljusgrå, svart eller vit
Underhåll	Behöver ingen invändig rengöring
Installation	Fästet skruvas fast på monteringsytan. För utförandet Landscape finns ett särskilt tillbehör. Maxjustering från vågrätt läge: –180 till +180° Max riktning i vertikalled: –180 till +180° Architectural-utförandet levereras med en kombinerad strömkabel på 1,8 m Landscape-utförandet har en NPT-gängad 13 mm stolpe för montering på tillbehör från andra tillverkare
Tillbehör	Spridningslinser och trimring (för att fästa linserna på produkten) Bländskydd i bivaaxglas och trimring (för att fästa bländskyddet på produkten) Avbländare 45° och fullständig avbländare

Versions



iW Burst Compact Powercore
BCP464 mono spotlight,
landscape version.



iW Burst Compact Powercore
BCP464 mono spotlight,
architectural version.

iW Burst Compact Powercore

Produktinformation



OPDP_BCP462i_0037-Detail
photo

