



C-Splash 2 – ponorný svetlomet z diód LED meniacich farbu určený na použitie v sladkej aj slanej vode

C-Splash 2

C-Splash 2 je mimoriadne tenké ponorné svetidlo, ktoré vytvára svetlo s energickými a meniacimi sa farbami. Možno ho používať v sladkej aj slanej vode v hĺbke až 4,6 metra. Vďaka vodotesnému krytu z liatej mosadze a silikónovo-bronzovému regulačnému vybaveniu je svetidlo C-Splash 2 ideálne na použitie vo vode, napríklad vo fontánach alebo zábavných parkoch, ako aj v drsných prostrediach.

Výhody

- Robustné a vodotesné s mimoriadne nízkymi nárokmi na údržbu
- Možnosť výberu uhlov vyžarovania a polohy svetla
- Kompatibilita s najpredávanejšími ovládačmi

Vlastnosti

- Diódy LED s dlhou životnosťou, ktoré poskytujú farby RGB a svetelný výkon viac ako 500 lúmenov
- Splňa požiadavky normy IP68: dokáže odolat vplyvom vody s obsahom brómu alebo chlóru
- Šošovka z číreho skla (uhol vyžarovania 10°) na predĺženie projekcie svetla a šošovka z matného tvrdeného skla (uhol vyžarovania 22°) na vytváranie jemného lúča svetla
- Uzamykacia otočná základňa umožňuje vertikálne a horizontálne otočenie o celých 360°
- Funguje s celým radom ovládačov spoločnosti Philips, ako aj s ovládačmi DMX iných výrobcov

Aplikácie

- Použitie vo vode
- Drsné prostredia

Špecifikácia

Typ	BCP468
Svetelný zdroj	Integrovaný modul LED
Výkon (maximálny pri plnom výkone a ustálenej prevádzke)	25 W
Uhol vyžarovania	10° (čira šošovka) alebo 22° (matná šošovka)
Svetelný tok	583 lm (10°), 515 lm (22°)
Výkon svietidla	20,6 lm/W (matná šošovka)/23,3 lm/W (čira šošovka)
Pokles svetelného toku – L50	50 000 hodín pri 50 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	–20 až +50 °C

Napájač	Integrovaný
Silový/dátový zdroj	PDS-60 24 V; napájanie interiérových a exteriérových aplikácií PDS-150e; napájanie inštalácií Ethernet a DMX
Napájacie napätie	24 V, jednosmerný prúd
Stmievanie	Digitálne prostredníctvom zdroja PDS-60 24 V alebo PDS-150e
Materiál	Teleso: liata mosadz Šošovka: číre alebo matné tvrdené sklo
Zapojenie	Jednotný napájací a dátový kábel s dĺžkou 18,3 m, štandardný, maximálne 45,7 m Celkovo 121,9 na silový/dátový zdroj
Montáž	Povrchová

Versions



LED svietidlo C-Splash 2 BCP468
pro použití pod vodou

