



Venkovní bodové svítidlo viditelné za denního světla s inteligentním světlem RGB

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore je exteriérový LED světelný bod viditelný i během dne. Ideálně se hodí pro aplikace pro přímý pohled či pro vyznačování cest. Toto svítidlo s nízkým profilem může vytvářet video ve velkém měřítku, grafiku a různé dynamické efekty v řadě prostředí, jako je architektura, obchody a zábavní instalace. Řada ArchiPoint iColor Powercore nabízí vysoce intenzivní světelný tok a účinnost a úspornost technologie Powercore v odolném hliníkovém těle.

Výhody

- Snadná viditelnost v jasně osvětlených městských prostředích a za denního světla
 - i na přímém slunečním světle
- Integrovaná technologie Powercore
- Možnost měnit čočky

Vlastnosti

- Viditelné za denního světla – jas až 25 150 cd/m² inteligentního barevného světla v nízkoprofilovém tělese odolném vůči počasí
- ideální pro velkoformátové videoprojekce, dynamické efekty a další aplikace s přímým pohledem. Snadná viditelnost v jasně osvětlených městských prostředích a za denního světla – i na přímém slunečním světle.
- Přímý pohled nebo osvětlení – podporuje velkoformátové video pro použití v architektuře, inzerci a vytváření mediálních fasád pro prohlížení ve dne nebo v noci. Nepřímé osvětlení dosahující vysoké intenzity pro výstražné a navigační osvětlení a osvětlení cest.
- Více různých upevňovacích základen – upevňovací základna s vedením nabízí postranní a zadní otvory pro flexibilní připojení při přisazené montáži. Upevňovací základna se skrytým vedením skrývá veškeré vedení a kabeláž za montážní plochu, čímž dosahuje čistého vzhledu.
- Vynikající konzistence a přesnost barev – Optibin, pokročilý algoritmus třídění, nastavuje novou latku konzistence barev a rovnoměrnosti LED zdrojů použitých ve výrobě.

Aplikace

- Osvětlení architektury
- Obchody
- Zábava

Specifikace

Typ	BCP780
Světelný zdroj	Integrovaný LED modul
Příkon (±10 %)	25 W
Vyzařovací úhel	180°
Světelný tok	500 lm
Účinnost svítidla	20 lm/W
Pokles světelného toku – L50	50 000 při T
Rozsah provozní teploty	–40 až +50 °C
Předřadník	Zabudovaný (LED modul s vlastním předřadníkem)
Příkon / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore
Napájecí napětí	120–240 V AC / 50–60 Hz
Náběhový proud	
Řízení	Digitální prostřednictvím zařízení Data Enabler Pro


Vstup systému ovládání	DMX nebo Ethernet
Optika	Symetrický široký paprsek
Optický kryt	Průhledný kryt (TSDM) Čirý plochý kryt (CLFT)
Materiál	Těleso: hliník Kryt: polykarbonát
Barva	Stříbrošedá RAL9006
Připojení	Volné vodiče přivedené pomocí kabelových průchodek
Kabelová průchodka	ZCP780 MB SI CE: 4x průchodka M25 ZCP780 WMB SI CE: 1x průchodka M25 ZCP780 BAJ SI: konektory
Příslušenství	Upevňovací základna, clona proti oslnění Data Enabler Pro
Poznámky	Pro každý model BCP780 ArchiPoint je třeba samostatně objednat upevňovací základnu ZCP780 (ZCP780 MB / ZCP780 WMB / ZCP780 BAJ)

ArchiPoint iColor

Versions



Detaily o výrobku



ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

