



Ulkokäyttöön tarkoitettu päivänvalossa näkyvä valopiste, jossa on älykäs RGB-valo

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore on päivänvalossa näkyvä, matalaprofiilinen LED-valopiste, joka sopii täydellisesti monenlaisiin suorakatselun ja epäsuoran valaisun kohteisiin sekä korostuskäyttöön, kuten väylä- ja merkkivalaistukseen. Nämä monipuoliset, matalaprofiiliset valaisimet näyttävät suurta videota, grafiikkaa ja monimutkaisia dynaamisia tehosteita monenlaisissa kohteissa, kuten arkkitehtonisissa asennuksissa sekä myymälä- ja viihdeasennuksissa. ArchiPoint iColor Powercore yhdistää suuren valotehon Powercore-tekniikan tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen kestävässä alumiinirungossa.

Hyödyt

- Näkyy helposti kirkkaasti valaistuissa kaupunkiympäristöissä ja päivänvalossa – jopa suorassa auringonvalossa
- Integroitu Powercore-tekniikka
- Useita linssivaihtoehtoja

Ominaisuudet

- Päivävalossa näkyvä – Teho jopa 25 150 nitia älykästä valon väriä säänkestävässä, matalaprofiilisessa rungossa, joka sopii täydellisesti suurille videoille, dynaamisille tehosteille ja muille suorakatselukohteille. Näkyy helposti kirkkaasti valaistuissa kaupunkiympäristöissä ja päivänvalossa – jopa suorassa auringonvalossa.
- Suorakatselu tai valaisu – Tukee suurikokoisten videoiden katselua arkkitehtonisissa kohteissa sekä mediajulkisivu- ja mainoskohteissa päivänvalossa ja pimeässä. Epäsuoralla valaisulla voimakas valoteho maamerkki-, väylä- ja merkkivalaistukseen.
- Useita asennusvaihtoehtoja – Sähköputkellisessa asennusjalustassa on sivulla ja takana aukot joustavilla pinta-asennuskytkennöille. Piilotettua sähköputkellista asennusjalustaa käytettäessä kaikki sähköputket ja johdot ovat asennuspinnan takana, joten ulkoasu on siisti.
- Erinomainen väriyhtenäisyys ja -tarkkuus – Optibin on edistynyt binnausalgoritmi, joka määrittää uuden standardin valmistuksessa käytettävien ledilamppujen väriyhtenäisyydelle ja värin tasaisuudelle.
- Joustavat asennusvaihtoehdot – Matalaprofiiliset valaisimet voidaan asentaa tiloihin, jotka ovat liian ahtaita perinteisille spottivaloille. Koska asennusvaihtoehtoja on useita, soveltuvia asennustyyppisiä ja -tilanteita on runsaasti.

Käyttökohteet

- Arkkitehtoniset käyttökohteet
- Myymälät
- Viihde

Spesifikaatiot


Tyyppi	BCP780
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho (+/-10 %)	25 W
Keilakulma	180°
Valovirta	500 lm
Valaisimen tehokkuus	20 lm/W
Valovirran pysyvyys – L50	50 000 tuntia, T
Käyttölämpötila	-40–+50 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data/virransyöttö älykkäisiin ledivalaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa
Jännite	120–240 V AC / 50–60 Hz
Himmennys	Digitaalinen Data Enabler Pro:n kautta
Ohjaus	DMX tai Ethernet

Optiikka	Symmetrinen leveä valokeila
Lasi	Läpikuultava kalotti (TSDM) Kirkas tasolasi (CLFT)
Materiaali	Runko: alumiinia Kupu: polykarbonaattia
Väri	Hopeanharmaa RAL9006
Liitäntä	Päättävä tai ketjutettava. Vaatii asennusalan.
Kaapeliäpivienti	ZCP780 MB SI CE: 4 x läpivienti M25 ZCP780 WMB SI CE: 1 x läpivienti M25 ZCP780 BAJ SI: varustettu liittimillä
Lisävarusteet	Asennusala, häikäisysoja Data Enabler Pro
Huomautukset	Jokaista BCP780 ArchiPoint -laitetta varten on tilattava erikseen ZCP780-asennusala (ZCP780 MB / ZCP780 WMB / ZCP BAJ)

Versions



Tuotetiedot



ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

