



eW Graze MX Powercore – Κορυφαίο γραμμικό φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων για φωτισμό ανάδειξης με συμπαγές λευκό φως

eW Graze MX Powercore

Το eW Graze MX Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων που προσφέρει την ανώτερη απόδοση φωτισμού της σειράς μας με τα φωτιστικά ανάδειξης για συμπαγές λευκό φως. Είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze Essential White παρέχουν μονό κανάλι λευκού φωτός. Διατίθεται σε 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, και 5500 K. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσώπων ή επιφανειών. Τα φωτιστικά Graze, χάρη στο περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και την απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής, είναι εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση.

Οφέλη

- Κορυφαία ποιότητα φωτός, συνέπεια και ισχύς χάρη στις τεχνολογίες Color Kinetics Optibin και Chromasync
- Η τεχνολογία Powercore επιτρέπει απλή εγκατάσταση και μεγάλα μήκη εγκατάστασης
- Δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και εναλλαγής στατικών και δυναμικών εφέ φωτισμού μέσω των χειριστηρίων Color Kinetics

Χαρακτηριστικά

- Ευθύγραμμο φωτιστικό LED εξωτερικού χώρου με τη μεγαλύτερη ένταση στην αγορά
- Υψηλή φωτεινή ισχύ και ποιότητα δέσμης χάρη στην τεχνολογία ολογραφικής διάχυσης
- Απαράμιλλος έλεγχος μέσω ρυθμιζόμενων καμπυλών ρύθμισης έντασης φωτισμού και ταχυτήτων μετάβασης
- Κορυφαία ταύτιση της εξόδου από φωτιστικό σε φωτιστικό χάρη στις τεχνολογίες Optibin και Chromasync

Εφαρμογή

- Φωτισμός εξωτερικών προσόψεων και κατασκευών
- Φωτισμός μεγάλων αρχιτεκτονικών λεπτομερειών
- Εφαρμογές για εξωτερικό φωτισμό και για φωτισμό ανάδειξης (αναλόγως την γωνία δέσμης)

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BCS419
Πηγή φωτός	Ολοκληρωμένη μονάδα LED
Ισχύς (μέγιστη σε πλήρες φορτίο, σταθερή κατάσταση)	Έκδοση 305 mm: 15 W Έκδοση 1200 mm: 60 W
Γωνία δέσμης	10 x 60° ή 30 x 60°
Φωτεινή ροή	Έκδοση 305 mm – 2700 K : 404 lm (10 x 60°) ή 384 lm (30 x 60°) – 4000 K : 477 lm (10 x 60°) ή 437 lm (30 x 60°) Έκδοση 1200 mm – 2700 K : 1.616 lm (10 x 60°) ή 1.536 lm (30 x 60°) – 4.000 K : 1.908 lm (10 x 60°) ή 1748 lm (30 x 60°)
Απόδοση φωτιστικού	2700 K : 26,9 lm/W (10 x 60°) ή 25,6 lm/W (30 x 60°) 4000 K : 31,8 lm/W (10 x 60°) ή 29,1 lm/W (30 x 60°)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	2.700 K (+375/-300) ή 4.000 K (+400/-500)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	84 (2.700 K) 86 (4.000 K)

Διατήρηση φωτεινότητας - L70	60.000 ώρες στους 25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +50 °C
Οδηγός	Ενσωματωμένος
Τάση δικτύου	100/120/220 - 240/277 V AC / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Συμβατότητα με πολλούς ρυθμιστές έντασης ELV που διατίθενται στο εμπόριο
Υλικό	Περιβλήμα: εξελασμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο Φακός: διαφανής πολυανθρακικός
Χρώμα	Ψυχρό γκρι στις αρθρώσεις
Σύνδεση	Ολοκληρωμένα αρσενικά/θηλυκά αδιάβροχα φιν
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε επιφάνεια ή προαιρετική τοποθέτηση σε ράγα τοποθέτησης Σταθερή ροπή, ασφαλιζόμενες αρθρώσεις
Αξεσουάρ	Καλώδια με σύνδεσμο και καλώδια βραχυκυκλωτήρα, προστέγασμα αντανάκλασης

Versions



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo

