



eW Graze MX Powercore – verlichting met hoge licht intensiteit voor gevels en hoge gebouwen

eW Graze Powercore BCS419

Tal van architecturale constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages gelijkmatig te verlichten. Met de eW ColorGraze MX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. eW ColorGraze MX Powercore kan tot over een afstand van 20 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengtes mogelijk.

Voordelen

- Superieure lichtkwaliteit, consistentie en lichtopbrengst dankzij Philips Color Kinetics Optibin- en Chromasync-technologieën.
- Eenvoudige installatie en lange productlengten mogelijk door Philips Powercore-technologie.
- Statische en dynamische verlichtingseffecten kunnen worden ontworpen, weergegeven en aangepast via controllers van Philips Color Kinetics.

eW Graze Powercore BCS419

Kenmerken

- Voor buitenverlichting geschikte lineaire LED-armatuur met hoogste lichtsterkte van de markt.
- Hoge lichtopbrengst en bundelkwaliteit dankzij holografische diffusietechnologie.
- Weergaloze regelbaarheid via instelbare dimcurves en overgangssnelheden.
- Superieure aanpassing van lichtopbrengst tussen armaturen onderling dankzij Philips Optibin- en Chromasync-technologieën.

Toepassing

- Verlichting van buitengevels en constructies.
- Verlichting van grote architecturale details.
- Schijnwerper- en strijklichttoepassingen (afhankelijk van de bundelhoek)

Specificaties

Type	BCS419
Lichtbron	Ingebouwde LED-module
Vermogen	15, 30, 45, 60 W
Bundelhoek	9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 60° x 30°
Lichtstroom	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9°)
Kleurtemperatuur	2700 / 4000 / 5500 K
Levensduur L70F10	60.000 uur bij 25 °C
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +50 °C
Driver	Geïntegreerd
Voeding/ gegevenstoevoer	Rechtstreeks aan te sluiten op voeding

Netspanning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimmen	ELV-dimmers
Optiek	Smalle, middelbrede of brede bundel, rotatiesymmetrische bundelhoek
Optisch element	Micro-lensoptiek in polycarbonaat lichtkap
Kleur	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium Lens: polycarbonaat
Kleur	Grijs
Aansluiting	Via Powercore kabel
Installatie	In meerdere posities, scharnieren vergrendeld met constant koppel

Versions

eW Graze Powercore BCS419,
architektonické osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419

Productgegevens

Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection

