



Graze MX Powercore: iluminação de alta intensidade de fachadas e superfícies com vários pisos.

eW Graze MX Powercore

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Benefícios

- Qualidade, consistência e emissão de luz superiores graças às tecnologias Philips Color Kinetics Optibin e Chromasync
- Instalação simples e a grandes distâncias graças à tecnologia Powercore
- É possível criar, apresentar e modificar efeitos de iluminação estática e dinâmica através dos controladores Philips Color Kinetics

Características

- Luminária LED linear para o exterior com maior intensidade no mercado
- Emissão de luz e qualidade do feixe elevadas graças à tecnologia de difusão holográfica
- Controlo ímpar através das curvas de regulação ajustáveis e das velocidades de transição
- Correspondência de emissão de luz superior entre equipamentos graças às tecnologias Optibin e Chromasync

Aplicação

- Iluminação de fachadas e estruturas exteriores
- Iluminação de detalhes arquitectónicos de grande dimensão
- Aplicações de iluminação de varrimento e com projectores (dependendo do ângulo do feixe)

Especificações

Tipo	BCS419
Fonte de luz	Módulo LED incorporado
Potência (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Ângulo do feixe	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Fluxo luminoso	875, 1.750, 2.625, 3.500 lm (4000 K; 9°)
Temperatura de cor correlacionada	2700/4000/5500 K
Manutenção da emissão de lúmens – L70F10	60.000 horas a 25°C
Intervalo da temperatura de funcionamento	-40 a +50°C

Controlador	Integrada
Tensão de rede	100-277 V AC/50-60 Hz
Regulação	Reguladores ELV
Óptica	Feixe estreito, médio ou largo, ângulo de feixe rotativo
Elemento óptico	Óptica de micro-lentes em difusor policarbonato
Material	Invólucro: alumínio, extrudido Lente: policarbonato
Cor	Cinza
Ligação	Conector de encaixe com 3 pólos
Instalação	Posições múltiplas, binário constante, dobradiças de bloqueio

Versions



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 36 LED, 1219 mm

Detalhes do produto



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo

