



Graze QLX Powercore —освещение многоэтажных фасадов и поверхностей средней интенсивности

eW Graze QLX Powercore

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Преимущества

- Превосходное качество света, стабильность и светоотдача благодаря технологиям Philips Color Kinetics Optibin и Chromasync
- Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы
- Благодаря контроллерам Philips Color Kinetics можно создавать, отображать и менять статические и динамические световые эффекты

Характеристики

- Светодиодный светильник средней интенсивности для внешнего освещения, по светоотдаче сопоставим с первым поколением светильников, но отличается низким энергопотреблением
- Стабильная светоотдача и качество луча за счет технологии объемного рассеивания
- Уникальное управление благодаря регулируемым дугам диммирования и скорости перехода
- Превосходный результат в отношении равномерности света благодаря технологиям Optibin и Chromasync

Применение


- Освещение фасадов зданий и сооружений
- Освещение небольших архитектурных элементов
- Освещение вывесок и омывающая подсветка стен (в зависимости от пучка)

Спецификации

Тип	BCS427
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность (+/-10 %)	10, 20, 30, 40 Вт
Угол расхождения пучка света	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 или 60 x 30°
Светоотдача	595, 1190, 1785, 2380 лм (4000 К; 9°)
Стабильность светового потока — L70F10	T
Диапазон рабочих температур	от -40 до +50 °C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	100–277 В/50–60 Гц

Возможность уменьшения яркости света	ELV диммеры
Оптика	Оптика с узким, средним и поворотным пучком
Оптический элемент	Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната
Материал	Корпус: формованный алюминий Линзы: поликарбонат
Цвет	Серый
Соединение	Соединительный зажим с 3 контактами
Установка	Многопозиционный монтаж, постоянный момент, блокирующие петли

Versions



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)

Versions

Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGraze QLX
Powercore BCS427 (RGB, 914 mm)

ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 1219 mm)



Сведения о продукте



OPDP_BCS427i_0005-Detail
photo

