



Graze QLX Powercore – středně výkonné osvětlení vícepatrových fasád a povrchů

iW Graze QLX Powercore

Řada architektonických konstrukcí vyžaduje lineární svítidla umožňující osvětlení několika pater s minimálním odsazením a sníženou spotřebou energie. Vlastníci a uživatelé nemovitostí potřebují regulovatelné světelné zdroje s možností dynamického osvětlení, které by upoutaly pozornost na jejich sídla a přispěly k propagaci značky. Svítidlo Graze QLX Powercore umožňuje osvětlit přes 10 metrů výšky plochy při velmi malých vzdálenostech odsazení. Technologie Powercore umožňuje snadnou montáž s možností velkých průběžných délek.

Výhody

- Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color Kinetics Optibin a Chromasync
- Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
- Možnost návrhu, zobrazování a změn statických a dynamických světelných efektů pomocí ovladačů Philips Color Kinetics

Vlastnosti

- Lineární LED svítidlo se střední intenzitou pro venkovní použití se světelným tokem srovnatelným s výrobky první generace při nižší spotřebě energie
- Konzistentní světelný tok a kvalita paprsku díky technologii holografického rozptylu
- Bezkonkurenční ovládání prostřednictvím nastavitelných regulačních křivek a rychlosti přechodu
- Možnost dokonalého sladění světelného toku mezi svítidly díky technologiím Optibin a Chromasync

Aplikace


- Osvětlení venkovních fasád a staveb
- Osvětlení středně velkých architektonických prvků
- Osvětlení značení, plošné osvětlení a nasvětlování (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

Specifikace


Typ	BCS437
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (±10 %)	15, 30, 45, 60 W
Vyzařovací úhel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 nebo 60 x 30°
Světelný tok	661, 1322, 1983, 2644 lm (9°)
Náhradní teplota chromatičnosti	2700–6500 K
Pokles světelného toku – L70F10	60 000 hodin při T
Rozsah provozní teploty	–40 až +50 °C
Napáječ	Integrovaný

Příkon / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore
Napájecí napětí	100–277 V / 50–60 Hz
Regulace	Protokol DMX
Optika	Úzký, střední nebo široký paprsek
Optický prvek	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Materiál	Tělo: hliník, protlačovaný Čočka: polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Zasunovací konektor se 3 póly (Data Enabler Pro)
Montáž	Vícepolohové uzamykací závěsy s konstantním kroutícím momentem

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm

iW Graze QLX Powercore

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm



Detaily o výrobku

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

