



iW Graze QLX Powercore – monikerroksisten rakennuksien keskivoimakkaaseen valaistukseen

iW Graze QLX Powercore

Ohjattava iW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Hyödyt

- Ensiluokkainen valon laatu, valovirta ja valon väri Philips Color Kinetics Optibin- ja Chromasync -tekniikoiden ansiosta
- Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen
- Staattisia ja dynaamisia valaistusefektejä voidaan suunnitella, näyttää ja muuttaa Philips Color Kinetics -ohjainten avulla

Ominaisuudet

- Keskiavoimakas ulkotiloihin sopiva lineaarinen ledivalaisin, jolla on edeltävää versiota vastaava valontuotto, mutta alhaisempi tehonkulutus
- Tasainen valovirta ja valon laatu holografisen hajontatekniikan ansiosta
- Säädetävät himmennysjaksot ja siirtymänopeudet mahdollistavat valaistuksen hallinnan ennennäkemättömällä tavalla
- Ensiluokkainen valon laatu, valovirta ja valon väri kaikissa valaisimissa Optibin- ja Chromasync-tekniikoiden ansiosta

Käyttökohteet

- Julkisivujen ja rakenteiden valaistus
- Keskikokoisten arkkitehtonisten yksityiskohtien valaistus
- Sopii kyltteihin, valonheitinvalaistukseen ja seinänpesutehosteiden luomiseen (keilakulmasta riippuen)

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCS437
Valonlähde	Sisäänrakennettu ledimoduuli
Teho (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Keilakulma	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 tai 60 x 30°
Valovirta	661, 1 322, 1 983, 2 644 lm (9°)
Väriämpötila	2700–6500 K
Järjestelmän käyttöikä L70F10	60 000 tuntia, kun T
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Virtalähde	Integroitu
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data-/virtalähde älykkäille ledivalaisimille, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa

Jännite	100–277 AC / 50–60 Hz
Himmennys	Dynaaminen (DMX) himmennin
Optiikka	Kapea, keskileveä, leveä tai pyörähdysymetrinen valonjako
Optinen elementti	Mikrolinssioptiikka polykarbonaattikannen alla
Materiaali	Runko: puristettua alumiinia Linssi: polykarbonaattia
Väri	Harmaa
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Asennus	Voidaan asettaa useaan eri asentoon, vakiomomentti, lukitusvaranat

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm

iW Graze QLX Powercore

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm



Tuotetiedot

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

