



Graze QLX Powercore – többemeletes homlokzatok és felületek közepes fényerősségű megvilágítása

iW Graze QLX Powercore

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Előnyök

- Kiváló fényminőség, konzisztencia és teljesítmény a Philips Color Kinetics Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával
- Egyszerű felszerelhetőség és hosszú üzemeltetés a Powercore technológia révén
- A Philips Color Kinetics szabályzók segítségével statikus és dinamikus megvilágítási effektek tervezhetők, jeleníthetők meg és módosíthatók

Szolgáltatások

- Közepes fényerősségű, külső felhasználásra alkalmas lineáris LED-es lámpatest az első generációs termékekével összevethető teljesítménnyel, de kisebb fogyasztás mellett
- Konzisztens fénykibocsátás és kiváló minőségű fénysugár a holografikus diffúzortechnológiának köszönhetően
- Páratlan kezelhetőség állítható fényerő-szabályozási görbékkel és átmeneti sebességekkel
- A lámpatestek fényáramának remek egymáshoz igazíthatósága az Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával

Alkalmazás

- Külső homlokzatok és szerkezetek megvilágítása
- Mérsékelt méretű építészeti részletek megvilágítása
- Jelzések és táblák, valamint fényár- és sűrűfényes világítási alkalmazások (a sugárzási szögtől függően)

termékjellemzők

Típus	BCS437
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Sugárzási szög	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 vagy 60 x 30°
Fényáram	661, 1322, 1983, 2644 lm (9°)
Színhőmérséklet	2700–6500 K
Fényáram-megmaradás	60 000 óra T
– L70F10	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Integrált
Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es világítótestekhez

Hálózati feszültség	100–277 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Dinamikus (DMX) fényerő-szabályozó
Optika	Keskeny, közepes vagy széles, forgásszimmetrikus sugárzási szög
Optikai elem	Mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal
Anyag	Tokozás: alumínium, extrudált Lencse: polikarbonát
Szín	Szürke
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó 3 pólussal
Felszerelés	Többállású, állandó forgatónyomatékú zárószanérok

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm



iW Graze QLX Powercore

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm



Termék részletei

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

