



Graze QLX Powercore – belysning av fasader og overflater over flere etasjer med medium intensitet

iW Graze QLX Powercore

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Fordeler

- Enestående lyskvalitet, samsvar og effekt takket være Philips Color Kinetics Optibin- og Chromasync-teknologi
- Enkel installering og lang produktlevetid med Powercore-teknologi
- Statistiske og dynamiske belysningseffekter kan designes, vises og endres med Philips Color Kinetics-kontrollere

Funksjoner

- Værbestandig LED-armatur med medium intensitet med effekt sammenlignbar med førstegenerasjonsprodukt med lavere strømforbruk
- Konsekvent effekt og stråleeffekt takket være holografisk diffusjonsteknologi
- Uovertruffen kontroll med justerbare dimmekurver og overgangshastigheter
- Enestående effektutjevning fra armatur til armatur takket være Optibin- og Chromasync-teknologi

iW Graze QLX Powercore

Søknad

- Belysning av fasader og strukturer utendørs
- Belysning av moderate arkitektoniske detaljer
- Bruksområder for skiltbelysning og flom- og streifbelysning (avhengig av strålevinkel)

spesifikasjoner

Type	BCS437
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Effekt (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Spredningsvinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 eller 60 x 30°
Lumen	661, 1322, 1983, 2644 lm (9°)
Fargetemperatur	2700-6500 K
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	60 000 timer ved T
Driftstemperatur	-40 til +50 °C
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore

Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimming	Dynamisk (DMX) dimmer
Optikk	Smal, medium eller bredstrålet
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert Linse: Polykarbonat
Farge	Grå
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, låsbare friksjonshengsler

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm

Produkt detaljer



OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

