



Graze QLX Powercore — oświetlenie średniej mocy do wielopiętrowych fasad i powierzchni

iW Graze QLX Powercore

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i moc światła dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Oprawa LED o średniej mocy świecenia do montażu na zewnątrz; strumień świetlny porównywalny z produktami pierwszej generacji, jednak przy niższym zużyciu energii
- Jednorodny strumień świetlny i wysoka jakość wiązki dzięki technologii rozpraszania holograficznego
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień światła z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie zewnętrznych fasad i konstrukcji
- Oświetlenie średniej wielkości detali architektonicznych
- Instalacje oświetlenia sztyldów oraz projektorowego/do równomiernego oświetlania ścian (zależnie od kąta rozsyłu wiązki światła)

Specyfikacje

Typ	BCS437
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Kąt rozsyłu światła	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 lub 60 x 30°
Strumień świetlny	661, 1322, 1983, 2644 lm (9°)
Skorelowana temperatura barwowa	2700–6500 K
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70F10	60 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50 °C
Kąt rozsyłu	Zintegrowane

Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore
Napięcie sieciowe	100–277 V / 50–60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacz do dynamicznego sterowania światłem (DMX)
Optyka	Wiązka wąska, średnia lub szeroka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkoszłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm



iW Graze QLX Powercore

Wersje

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm



Więcej o produkcie

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

