



Graze QLX Powercore – stredne intenzívne osvetlenie fasád a povrchov viacposchodových budov

iW Graze QLX Powercore

Mnoho architektonických konštrukčných prvkov vyžaduje lineárne svietidlo, ktoré dokáže osvetliť niekoľko poschodí pri minimálnom odstupe a zníženej spotrebe. Vlastníci nehnuteľností a koncoví používatelia chcú ovládateľný produkt, ktorý dynamickým osvetlením priláka pozornosť na ich sídlo a zvýrazní ich značku. Produkt Graze QLX Powercore poskytuje osvetlenie do výšky viac ako 10 metrov pri veľmi krátkych vzdialenostiach odstupe. Technológia Powercore umožňuje jednoduchú inštaláciu a dlhodobú prevádzku produktu.

Výhody

- Vynikajúca kvalita, zhoda a výkon svetla vďaka technológiám Color Kinetics Optibin a Chromasync od spoločnosti Philips
- Jednoduchá inštalácia a dlhodobá prevádzka vďaka technológii Powercore
- Prostredníctvom ovládačov Color Kinetics od spoločnosti Philips možno navrhnuť, zobraziť a zmeniť statické a dynamické svetelné efekty

Vlastnosti

- Exteriérové lineárne svietidlo LED strednej intenzity s výkonom porovnateľným s produktom prvej generácie pri nižšej spotrebe
- Konzistentný výkon a kvalita lúča vďaka technológii holografickej difúzie
- Jedinečné ovládanie prostredníctvom nastaviteľných kriviek stmievania a rýchlosti prechodu
- Vynikajúci výkon jednotlivých svietidiel vďaka technológiám Optibin a Chromasync

Aplikácie

- Osvetlenie exteriérových fasád budov a konštrukčných prvkov
- Osvetlenie stredne veľkých architektonických detailov
- Osvetlenie nápisov, nasvetlenie objektov a plošné osvetlenie (v závislosti od uhla vyžarovania)

Špecifikácia

Typ	BCS437
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Uhol vyžarovania	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 alebo 60 x 30°
Svetelný tok	661, 1 322, 1 983, 2 644 lm (9°)
Náhradná teplota chromatickosti	2700 – 6500 K
Pokles svetelného toku – L70F10	60 000 hodín pri teplote okolia T
Rozsah prevádzkovej teploty	-40 až +50 °C
Napájač	Integrovaný
Napájací/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný silový/dátový zdroj pre inteligentné diódové svietidlá používajúce technológiu Powercore

Napájacie napätie	100 – 277 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Dynamický stmievač (DMX)
Optika	Úzke, stredné alebo široké vyžarovanie, rotačný uhol vyžarovania
Optický prvok	Mikrošošovková optika prekrytá polykarbonátovým krytom
Materiál	Teleso: lisovaný hliník Šošovka: polykarbonát
Farba	Sivá
Zapojenie	Zástrčný konektor s 3 kolíkmi
Montáž	Do viacerých polôh, konštantný krútiaci moment, zaistovacie pánty

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm

iW Graze QLX Powercore

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm



Podrobnosti o produkte

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

