



Graze QLX Powercore – çok katlı binaların cephelerini ve yüzeylerini orta düzey bir ışıqla aydınlatma

iW Graze QLX Powercore

Birçok mimari yapının, minimum mesafeden ve daha az güç tüketerek çok sayıda katı aydınlatabilecek, doğrusal bir armatüre ihtiyacı vardır. Gayrimenkul sahiplerinin ya da son kullanıcıların, kurumlarına dikkat çekmek ve markalarını vurgulamak için dinamik aydınlatma kapasitesine sahip, kontrol edilebilir bir ürüne ihtiyaçları vardır. Graze QLX Powercore çok yakın mesafelerden 10 metrenin üzerinde aydınlatma kapasitesine sahiptir. Powercore teknolojisi kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı sağlar.

Faydaları

- Philips Color Kinetics Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, olağanüstü aydınlatma kalitesi, tutarlılık ve randıman
- Powercore teknolojisi tarafından sağlanan kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı
- Philips Color Kinetics kumandalar aracılığıyla, statik ve dinamik aydınlatma efektleri tasarlanabilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir

iW Graze QLX Powercore

Özellikler

- Düşük güç tüketimine sahip ilk nesil ürünle benzeri bir randımana sahip, orta düzeyde yoğunluklu, dış ortamda kullanıma uygun, doğrusal LED armatür
- Holografik yayma teknolojisi sayesinde, tutarlı randıman ve ışın kalitesi
- Ayarlanabilir karartma eğrileri ve geçiş hızları aracılığıyla benzersiz kumanda olanağı
- Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, tüm armatürlerde aynı olağanüstü randıman

Uygulama

- Binaların dış cephelerini ve yapıları aydınlatma
- Orta düzeyde mimari ayrıntıları aydınlatma
- Tabela ve projektör / yıkama aydınlatma uygulamaları (ışın açısına bağlı)

Şartlar

Tip	BCS437
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	15, 30, 45, 60 W
Işın açısı	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 veya 60 x 30°
Işık akışı	661, 1322, 1983, 2644 lm (9°)
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700-6500 K
Lümen çıkışının sürekliliği - L70F10	T
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre
Güç/Veri beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği

Şebeke voltajı	100-277 V / 50-60 Hz
Karartma	Dinamik (DMX) karartıcı
Optik sistem	Dar, orta ya da geniş ışın, döner ışın açısı
Optik eleman	Polikarbonat muhafazada mikro lens optiği
Malzeme	Gövde: alüminyum, çekilmiş Lens: polikarbonat
Renk	Gri
Bağlantı	3 pimli itmeli konektör
Kurulum	Çok konumlu, sabit torklu kilitleme menteşeli

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
mimari aydınlatma armatürü, 609
mm



iW Graze QLX Powercore

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437
mimari aydınlatma armatürü, 914
mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
mimari aydınlatma armatürü, 1219
mm



ÜRÜN BİLGİLERİ

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

