



Graze EC Powercore — oświetlenie zewnętrznych wnęk, nisz i detali

iW Graze EC Powercore

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie prądu.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i moc światła dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Strumień światła rozmytego na granicy do oświetlania konstrukcji objętościowych uzyskiwany dzięki soczewkom z dyfuzorem
- Niskie zużycie energii idealne do instalacji zewnętrznych o mniejszej wymaganej mocy
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień światła z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie wnek na zewnątrz
- Oświetlenie detali zewnętrznych (przejazdów bramnych, słupków dzielnych, balustrad itd.)

Specyfikacje

Typ	BCS438
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy (+/-10%)	10, 20, 30, 40 W (zależnie od konfiguracji)
Kąt rozsyłu światła	90°
Strumień świetlny	412, 824, 1236, 1648 lm (zależnie od konfiguracji)
Skorelowana temperatura barwowa	2700–6500 K
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70F10	60 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50 °C
Kąt rozsyłu	Zintegrowane

Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore
Napięcie sieciowe	100-277 V / 50-60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacz do dynamicznego sterowania światłem (DMX)
Optyka	Szeroka wiązka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkozłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje



Oprawa do oświetlenia architektonicznego iW Graze EC Powercore BCS438, 305 mm



Oprawa do oświetlenia architektonicznego iW Graze EC Powercore BCS438, 609 mm



Oprawa do oświetlenia architektonicznego iW Graze EC Powercore BCS438, 914 mm



Oprawa do oświetlenia architektonicznego iW Graze EC Powercore BCS438, 1219 mm

Więcej o produkcie



OPDP_BCS438i_0003-Detail
photo

OPDP_BCS438i_0005-Detail
photo

