



Graze MX Powercore – vysoce výkonné lineární venkovní LED svítidlo pro tečné osvětlení stěn s inteligentním barevným světlem

ColorGraze MX Powercore

Toto svítidlo nabízí nejvyšší světelný tok z naší řady LED svítidel pro tečné osvětlení fasád s proměnlivým barevným RGB světlem. Je určeno pro intenzivní osvětlení vícepatrových fasád a povrchů. Nízkoprofilové tělo, připojení pomocí konektorů, univerzální rozsah vstupního napětí a přímé napájení ze sítě umožňují snadnou montáž a provoz svítidel. Více informací najdete na adrese www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorgrazemxpowercore/~GT~www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorgrazemxpowercore~LT~/a~GT~.

Výhody

- Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color Kinetics Optibin a Chromasync
- Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
- Možnost návrhu statických a dynamických světelných efektů řízených pomocí ovladačů Philips Color Kinetics

Vlastnosti

- Nejvyšší intenzita mezi LED svítidly pro venkovní použití dostupnými na trhu
- Vysoký světelný tok a kvalita paprsku díky technologii holografického rozptylu
- Bezkonkurenční ovládání prostřednictvím nastavitelných regulačních křivek a rychlosti přechodu
- Možnost dokonalého sladění světelného toku mezi svítidly díky technologiím Optibin a Chromasync

Aplikace

- Osvětlení venkovních fasád a staveb
- Osvětlení rozsáhlých architektonických prvků
- Plošné osvětlení a nasvětlování (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

Specifikace

Typ	BCS459
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (±10 %)	20, 40, 60, 80 W
Vyzařovací úhel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Světelný tok	503, 1006, 1509, 2012 lm (9°)
Pokles světelného toku – L70F10	80 000 hodin při T
Rozsah provozní teploty	-40 až +50 °C
Napáječ	Integrovaný
Napájení / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore

Napájecí napětí	100–277 V / 50–60 Hz
Regulace	Protokol DMX
Optika	Úzký, střední nebo široký paprsek, rotační vyzařovací úhel
Optický prvek	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Materiál	Tělo: hliník, protlačovaný Čočka: polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Zasunovací konektor se 3 póly (Data Enabler Pro)
Montáž	Vícepolohové uzamykací závěsy s konstantním krouticím momentem

Versions



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraz MX
Powercore BCS459 (RGB, 305 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraz MX
Powercore BCS459 (RGB, 609 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraz MX
Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraz MX
Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)

ColorGrazе MX Powercore

Detaily o výrobku





OPDP_BCS459i_0021-Detail
photo



OPDP_BCS459i_0003-Detail
photo



ColorGrazе MX Powercore 4ft ALT
2 Detail Shot



OPDP_BCS459i_0001-Detail
photo

