



Graze MX Powercore: iluminação de alta intensidade de fachadas e superfícies com vários pisos.

ColorGraze MX Powercore

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Benefícios

- Qualidade, consistência e emissão de luz superiores graças às tecnologias Philips Color Kinetics Optibin e Chromasync
- Instalação simples e a grandes distâncias graças à tecnologia Powercore
- É possível criar, apresentar e modificar efeitos de iluminação estática e dinâmica através dos controladores Philips Color Kinetics

Características

- Luminária LED linear para o exterior com maior intensidade no mercado
- Emissão de luz e qualidade do feixe elevadas graças à tecnologia de difusão holográfica
- Controlo ímpar através das curvas de regulação ajustáveis e das velocidades de transição
- Correspondência de emissão de luz superior entre equipamentos graças às tecnologias Optibin e Chromasync

Aplicação



- Iluminação de fachadas e estruturas exteriores
- Iluminação de detalhes arquitectónicos de grande dimensão
- Aplicações de iluminação de varrimento e com projectores (dependendo do ângulo do feixe)

Especificações

Tipo	BCS459
Fonte de luz	Módulo LED incorporado
Potência (+/-10%)	20, 40, 60, 80 W
Ângulo do feixe	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Fluxo luminoso	503, 1.006, 1.509, 2.012 lm (9°)
Manutenção da emissão de lúmens – L70F10	80.000 horas a T
Intervalo da temperatura de funcionamento	-40 a +50°C
Controlador	Integrada

Fonte de alimentação/dados	Data Enabler Pro; dados e fonte de alimentação integrados para equipamentos de iluminação inteligente através do Powercore
Tensão de rede	100-277 V/50-60 Hz
Regulação	Regulador Dynamic (DMX)
Óptica	Feixe estreito, médio ou largo, ângulo de feixe rotativo
Elemento óptico	Óptica de micro-lentes em difusor policarbonato
Material	Invólucro: alumínio, extrudido Lente: policarbonato
Cor	Cinza
Ligação	Conector de encaixe com 3 pólos
Instalação	Posições múltiplas, binário constante, dobradiças de bloqueio

Versions



ColorGrazе MX Powercore

Versions

	Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)		Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)
--	---	--	--

Detalhes do produto

			
	OPDP_BCS459i_0021-Detail photo		OPDP_BCS459i_0001-Detail photo
	OPDP_BCS459i_0003-Detail photo		

ColorGrazе MX Powercore

Detalhes do produto

ColorGrazе MX Powercore 4ft ALT
2 Detail Shot

