



Graze MX Powercore — ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ RGB подсветка многоэтажных фасадов и поверхностей

ColorGraze MX Powercore

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Преимущества

- Превосходное качество света, стабильность и светоточность благодаря технологиям Philips Color Kinetics Optibin и Chromasync
- Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы
- Благодаря контроллерам Philips Color Kinetics можно создавать, отображать и менять статические и динамические световые эффекты

Характеристики

- Самый мощный на рынке линейный светодиодный светильник для внешнего освещения
- Высокая светоотдача и качество луча за счет технологии объемного рассеивания
- Уникальное управление благодаря регулируемым дугам затемнения и скорости перехода
- Превосходный результат в отношении равномерности света благодаря технологиям Optibin и Chromasync

Применение



- Освещение фасадов зданий и сооружений
- Освещение крупных архитектурных элементов
- Заливающая и оmyающая подсветка стен (в зависимости от пучка)

Спецификации

Тип	BCS459
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность (+/-10 %)	20, 40, 60, 80 Вт
Угол расхождения пучка света	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Светоотдача	503, 1006, 1509, 2012 lm (9°)
Стабильность светового потока — L70F10	T
Диапазон рабочих температур	от -40 до +50 °C
Драйвер	Встроенный
Источник питания/данных	Data enabler Pro; интегрированная подача данных и напряжения для интеллектуальных устройств светодиодного освещения на базе технологии Powercore

Сетевое напряжение	100–277 В/50–60 Гц
Возможность уменьшения яркости света	Динамический (DMX) диммер
Оптика	Оптика с узким, средним и поворотным пучком
Оптический элемент	Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната
Материал	Корпус: формованный алюминий Линзы: поликарбонат
Цвет	Серый
Соединение	Соединительный зажим с 3 контактами
Установка	Многопозиционный монтаж, постоянный момент, блокирующие петли

Versions



ColorGrazе MX Powercore

Versions

	Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)		Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)
--	--	--	---

Сведения о продукте

	OPDP_BCS459i_0021-Detail photo		OPDP_BCS459i_0001-Detail photo
	OPDP_BCS459i_0003-Detail photo		
			

ColorGrazе MX Powercore

Сведения о продукте

ColorGrazе MX Powercore 4ft ALT
2 Detail Shot

