



Graze EC Powercore – éclairage des corniches, niches et détails extérieurs

ColorGraze EC Powercore

Certains détails architecturaux extérieurs requièrent un remplissage de l'espace de lumière à contour flou. Graze EC Powercore associe ce type de flux au design éprouvé et durable de la famille de produits Graze Powercore et à une consommation réduite.

Avantages

- Qualité, uniformité et flux de lumière de qualité supérieure grâce aux technologies Optibin et Chromasync de Philips Color Kinetics
- Installation aisée et longueurs d'exécution considérables grâce à la technologie Powercore
- Des effets d'éclairage statiques et dynamiques peuvent être créés, affichés et modifiés à l'aide des contrôleurs Philips Color Kinetics

Fonctions

- Flux lumineux à contour flou pour les applications de remplissage de l'espace grâce à la lentille de protection diffuse
- Consommation d'énergie réduite, idéale pour les applications d'extérieur moins exigeantes
- Un contrôle inédit grâce aux courbes de gradation et vitesses de transition réglables
- Une adaptation du flux de qualité supérieure d'un dispositif à l'autre grâce aux technologies Optibin et Chromasync

ColorGraze EC Powercore

Application

- Eclairage des corniches extérieures
- Eclairage des détails extérieurs (portes cochères, meneaux, balustrades, etc.)

Descriptions

Type	BCS468
Light source	Module LED intégré
Alimentation (+/- 10 %)	10, 20, 30, 40 W selon la configuration
Angle d'ouverture	90°
Flux lumineux	241, 482, 723, 964 lm selon la configuration
Maintien du flux lumineux - L70F10	80 000 heures à T
Plage de températures de fonctionnement	- 40 à + 50 °C
Ballast	Integrated
Alimentation électrique/données	Data enabler Pro ; données et alimentation intégrées pour les dispositifs d'éclairage LED utilisant Powercore

Tension secteur	100-277 V / 50-60 Hz
Gradation	Variateur dynamique (DMX)
Optic	Faisceau extensif, largeur de faisceau à révolution
Élément optique	Optique à microlentilles dans cache polycarbonate
Matériaux	Boîtier : aluminium extrudé Lentille : polycarbonate
Couleur	Gris
Connexion	Connecteur(s) à poussoir avec 3 pôles
Installation	Positions multiples, couple constant, charnières verrouillables

Versions

	Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)		Luminaire architectural ColorGraze EC Powercore BCS468 (RVB, 609 mm)
	Luminaire architectural ColorGraze EC Powercore BCS468 (RVB, 914 mm)		Luminaire architectural ColorGraze EC Powercore BCS468 (RVB, 1 219 mm)

ColorGraze EC Powercore

Détails sur le produit



Graze MX QLX EC Connection In
Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore
Connection Out Detail photo



OPDP_BCS468i_0005-Detail
photo



ColorGraze EC Powercore 4ft ALT 1
Detail Shot

