



Graze EC Powercore — oświetlenie zewnętrznych wnęk, nisz i detali

ColorGraze EC Powercore

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie prądu.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i moc światła dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Strumień światła rozmytego na granicy do oświetlania konstrukcji objętościowych uzyskiwany dzięki soczewkom z dyfuzorem
- Niskie zużycie energii idealne do instalacji zewnętrznych o mniejszej wymaganej mocy
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień światła z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie wnek na zewnątrz
- Oświetlenie detali zewnętrznych (przejazdów bramnych, słupków dzielnych, balustrad itd.)

Specyfikacje

Typ	BCS468
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy (+/-10%)	10, 20, 30, 40 W (zależnie od konfiguracji)
Kąt rozsyłu światła	90°
Strumień świetlny	241, 482, 723, 964 lm (zależnie od konfiguracji)
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70F10	80 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50 °C
Kąt rozsyłu	Zintegrowane
Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore

Napięcie sieciowe	100-277 V / 50-60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacz do dynamicznego sterowania światłem (DMX)
Optyka	Szeroka wiązka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkoszłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje



Oprawa do oświetlenia architektonicznego ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)



Oprawa do oświetlenia architektonicznego ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 609 mm)



Oprawa do oświetlenia architektonicznego ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 914 mm)




Oprawa do oświetlenia architektonicznego ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 1219 mm)

ColorGrazec EC Powercore

Więcej o produkcie



Graze MX QLX EC Connection In
Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore
Connection Out Detail photo



OPDP_BCS468i_0005-Detail
photo



ColorGrazec EC Powercore 4ft ALT 1
Detail Shot

