



Graze EC Powercore – exteriérové osvetlenie zákutí, výklenkov a detailov

ColorGraze EC Powercore

Niektoré exteriérové architektonické detaily vyžadujú jemné vyplnenie priestoru svetlom. V produkte Graze EC Powercore sa tento výkon spája s osvedčeným a trvalým dizajnom radu produktov Graze Powercore a s nízkou spotrebou.

Výhody

- Vynikajúca kvalita, zhoda a výkon svetla vďaka technológiám Color Kinetics Optibin a Chromasync od spoločnosti Philips
- Jednoduchá inštalácia a dlhodobá prevádzka vďaka technológii Powercore
- Prostredníctvom ovládačov Color Kinetics od spoločnosti Philips možno navrhnuť, zobraziť a zmeniť statické a dynamické svetelné efekty

Vlastnosti

- Jemný svetelný výkon na vyplnenie priestoru vďaka difúznym šošovkám s krytom
- Nízka spotreba je ideálna pre menej náročné použitie v exteriéri
- Jedinečné ovládanie prostredníctvom nastaviteľných kriviek stmievania a rýchlosti prechodu
- Vynikajúci výkon jednotlivých svietidiel vďaka technológiám Optibin a Chromasync

Aplikácie

- Osvetlenie exteriérových zákutí
- Osvetlenie exteriérových detailov (brány, stĺpiky, zábradlie atď.)

Špecifikácia

ColorGraze EC Powercore

Typ	BCS468
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon (+/-10 %)	10, 20, 30, 40 W v závislosti od konfigurácie
Uhol vyžarovania	90°
Svetelný tok	241, 482, 723, 964 lm v závislosti od konfigurácie
Pokles svetelného toku – L70F10	80 000 hodín pri teplote okolia T
Rozsah prevádzkovej teploty	-40 až +50 °C
Napájač	Integrovaný
Napájací/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný silový/dátový zdroj pre inteligentné diódové svetidlá používajúce technológiu Powercore

Napájacie napätie	100 – 277 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Dynamický stmievač (DMX)
Optika	Široké vyžarovanie, rotačný uhol vyžarovania
Optický prvok	Mikrošošovková optika prekrytá polykarbonátovým krytom
Materiál	Teleso: lisovaný hliník Šošovka: polykarbonát
Farba	Sivá
Zapojenie	Zástrčný konektor s 3 kolíkmi
Montáž	Do viacerých polôh, konštantný krútiaci moment, zaistovacie pánky

Versions



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)



Svítidlo architektonického osvetlenia ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 609 mm)



Svítidlo architektonického osvetlenia ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 914 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 1219 mm)

Podrobnosti o produkte



Graze MX QLX EC Connection In
Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore
Connection Out Detail photo

ColorGrazec EC Powercore

Podrobnosti o produkte

OPDP_BCS468i_0005-Detail
photo



ColorGrazec EC Powercore 4ft ALT 1
Detail Shot

