



Graze EC Powercore – dış cephe kemeri, niş ve ayrıntı aydınlatma

ColorGraze EC Powercore

Dış cephedeki bası mimari ayrıntılar, hacim dolgusu sağlayacak, yumuşak kenarlı aydınlatma gerektirir. Graze EC Powercore bu randımanı, Graze Powercore ürün ailesinin kalitesi kanıtlanmış, dayanıklı tasarımı ve düşük güç tüketimi ile bir araya getirir.

Faydaları

- Philips Color Kinetics Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, olağanüstü aydınlatma kalitesi, tutarlılık ve randıman
- Powercore teknolojisi tarafından sağlanan kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı
- Philips Color Kinetics kumandalar aracılığıyla, statik ve dinamik aydınlatma efektleri tasarlanabilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir

Özellikler

- Yayma kapağı lensi sayesinde, hacim doldurma uygulamalar için yumuşak hatlı ışık çıkışı
- Düşük güç tüketimi, daha düşük kapasiteli aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Ayarlanabilir karartma eğrileri ve geçiş hızları aracılığıyla benzersiz kumanda olanağı
- Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, tüm armatürlerde aynı olağanüstü randıman

Uygulama

- Dış cephedeki kemerleri aydınlatma
- Dış cephedeki ayrıntıları aydınlatma (araç kapıları, tirizler, korkuluklar, vb.)

ColorGraze EC Powercore

şartlar

Tip	BCS468
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	Konfigürasyona bağlı olarak 10, 20, 30, 40 W
Işın açısı	90°
Işık akışı	Konfigürasyonuna bağlı olarak 241, 482, 723, 964 lm
Lümen çıkışının sürekliliği - L70F10	T
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre
Güç/Veri beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği

Şebeke voltajı	100-277 V / 50-60 Hz
Karartma	Dinamik (DMX) karartıcı
Optik sistem	Geniş ışın, döner ışın açısı
Optik eleman	Polikarbonat muhafazada mikro lens optiği
Malzeme	Gövde: alüminyum, çekilmiş Lens: polikarbonat
Renk	Gri
Bağlantı	3 pimli itmeli konektör
Kurulum	Çok konumlu, sabit torklu kilitleme menteşeli

Versions

ColorGraze EC Powercore BCS468
mimari aydınlatma armatürü (RGB,
305 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS468
mimari aydınlatma armatürü (RGB,
609 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS468
mimari aydınlatma armatürü (RGB,
914 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS468
mimari aydınlatma armatürü (RGB,
1219 mm)




ÜRÜN BİLGİLERİ

Graze MX QLX EC Connection In
Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore
Connection Out Detail photo



ÜRÜN BİLGİLERİ

OPDP_BCS468i_0005-Detail
photo



ColorGrazec EC Powercore 4ft ALT 1
Detail Shot

