



eW Cove MX Powercore – luminária LED de luz branca de alta saída de luz para aplicação em sancas/balcões (cove lighting)

eW Cove MX Powercore

Com elevada saída de luz, abertura de fecho ampla e uma gama de opções de temperaturas de cores, o eW Cove MX Powercore é indicado para iluminação de destaque e indireta. Este produto excede a performance. Seu desempenho excede o de lâmpadas fluorescentes comparáveis, reduzindo custos de manutenção e energia. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso com conexão direta à tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação padrão simplifica drasticamente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Benefícios

- Alta saída de luz
- Múltiplas opções
- Econômico, Fácil de instalar e longa vida útil

eW Cove MX Powercore

Características

- Luz branca fixa de até 2000 lumens por metro
- Eficiência luminosa de até 53,1 lm/W
- Disponível em quatro temperaturas de cor, variando de 2700K a 4000K e quatro cores sólidas (vermelho, verde, azul e âmbar)
- Rotação em incrementos de 10° para melhor focalização
- Capacidade de dimerização suave com dimmers de tipo ELV numa faixa de 0 a 100% (Precision Dimming)

Aplicação

- Iluminação interna cor branca para aplicação em balcões, sancas em hotéis, lojas e hospitais.

Versions



eW Cove MX Powercore
BCX416/421, délka 300 mm

Detalhes do produto



Conexão entre produtos



Mecanismo giratório



Aparelho de iluminação por LED
eW Cove MX Powercore BCX416
de sobrepor com cabo mestre com
conector, 3050 mm de
comprimento

