



Joustavat ledinauhat, joissa suuria ja tehokkaita ledivalopisteitä sekä tasainen valkoinen valo

eW Flex Compact

eW Flex Compact on monikäyttöinen nauha, joka sisältää suuria, yksilöllisesti ohjattavia valkoisen valon ledivalopisteitä. Kestävä ja joustava rakenne mahdollistaa dynaamisten valkoisen valon pisteiden asentamisen melkein pä mille tahansa sisä- tai ulkopinnalle – seiniin, kattoihin, lattioihin sekä kolmiulotteisiin veistoksiin ja lavasteisiin. eW Flex Compact voi valaista myös ahtaat alkovit ja kyltit, ja sillä voi joissakin tapauksissa esittää videokuvaa.

Hyödyt

- Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin
- Valopisteiden määrän ja välit voi valita todella vapaasti
- Kirkas valkoinen väri pienimpänä saatavana olevana valopisteenä

Ominaisuudet

- Päivänvalossa näkyvä – kukin valopiste tuottaa jopa 89,6 kandelan ja 129 758 nitin valovirran.
- Useita linssivaihtoehtoja – kirkas litteä linssi, läpikuultava kupulinssi ja kapeakeilainen linssi vakioina; lisävarusteina läpikuultava litteä linssi, kirkas kupu, kapea keila, puolihuurrettu litteä ja puolihuurrettu kupu.
- Joustava kiinnitys – nauhat voidaan kiinnittää suoraan pinnoille, kuten perinteiset nauhavalot. Irrotettavia syöttökaapeleita on saatavana useita eri pituuksia, jolloin valonauhoja voidaan kiinnittää halutulle etäisyydelle virta- ja datasyöttöpisteistä. Lisävarusteena saatavilla asennuskiskoilla voidaan varmistaa suorat lineaariset rivit, ja viimeistelty, selkeä ulkoasu saadaan piilottamalla valopisteiden välillä olevat kaapelit ja asennuslaitteisto kiinni painettavilla välikkeillä. Yhden valopisteen pidikkeet toimivat ankkuripisteinä, kun valopisteiden välit ovat epätasaiset tai ne muodostavat monimutkaisen kuvion.
- Ulkokäyttö – täysin tiivistetty mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi ja IP66-luokitus ulkokohteisiin.

Käyttökohteet

- Suora tehostevalaistus
- Ulkotilan epäsuora- ja korostusvalaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	BGC481
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho (enimmäisarvo täydellä voimakkuudella, vakio-oloissa)	1 W/valopiste
Valokeilan kulma	105° (kirkas litteä linssi) tai 165° (läpikuultava kupulinssi)
Valovirta	68 lm (kirkas litteä linssi) 31 lm (läpikuultava kalottilinssi)
Valaisimen tehokkuus	68 lm/W (kirkas litteä linssi) 31 lm/W (läpikuultava kalottilinssi)
Vastaava värilämpötila	4 000 K

Värintoistoindeksi	86
Valovirran pysyvyys – L90	90 000 tuntia 25 °C:ssa
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Virtalähde	Integroitu
Virta- ja datalähde	PDS-60ca 24 V; lähde sisä- ja ulkokäyttöön
Jännite	220–240 V / 50–60 Hz
Himmennys	DMX512 tai PCK Ethernet
Optinen kupu	Kirkas litteä linssi tai läpikuultava kupulinssi
Materiaali	Runko ja linssi: painelettua polykarbonaattia
Väri	Valkoinen, musta Lisävarusteet: kirkas, vihreä (RAL6029)

Versions



