



eW Flex Micro – Dış mekan için tek sıcaklıkta beyaz ışığa sahip, yüksek yoğunluklu küçük düğümlerden oluşan esnek kordonlar

eW Flex Micro

eW Flex Micro ayrı ayrı kontrol edilebilir 50 küçük LED düğümünden oluşan, çok yönlü bir kordondur. Esnek form faktörü; duvar, tavan, zemin, üç boyutlu heykeller ve set parçalarının dahil olduğu, neredeyse tüm iç ve dış mekan yüzeylerine dinamik beyaz ışık noktalarının kurulmasına olanak sağlar. eW Flex Micro ayrıca dar alanları ve tabelaları aydınlatılabilir ve bazı durumlarda video bile gösterebilir.

Faydaları

- Esnek parçalar hemen her türlü mimariye uygundur
- Düğüm sayısını ve aralığını özelleştirmede rakipsiz esneklik
- Olabilecek en küçük düğümde parlak beyaz ışık

Özellikler

- Gün ışığında görülebilir—Tam parlaklıkta, her düğüm 10,5 kandela ve düğüm başına 7.529 nit'e kadar ışık çıkışı üretir.
- Çoklu lens seçenekleri – standart saydam dome ve yarı saydam dome lensler; isteğe bağlı saydam ve yarı saydam düz lensler
- Ayarlanabilir montaj – kordonlar, bir yüzeye doğrudan monte edilebilir. İsteğe bağlı montaj rayları, düz lineer koşumlar sağlar. Temiz, eksiksiz bir görüntü için geçmeli ara parçalar kabloları ve montaj donanımını gizler. Tek düğümlü montajlar, eşitsiz düğüm aralıkları veya karmaşık geometrilere sahip yerleştirmeler için dayanak noktaları sağlar.
- Dış mekan sınıfı – maksimum düğüm ömrü için tamamen kapalı ve dış mekan uygulamaları için IP66 sınıfında

Uygulama

- Direk görüş aydınlatmaları
- Dış mekan ve vurgu aydınlatmaları

Şartlar

Tip	BGC482
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç (Tam çıkışta, sabit durumda maksimum)	Düğüm başına 0,5 W
Işın açısı	105° (şeffaf kubbe lens) ya da 165° (yarı şeffaf kubbe lens)
Işık akışı	27,8 lm (şeffaf kubbeli lens) 18,2 lm (yarı saydam kubbeli lens)
Aydınlatma armatürü verimi	55,6 lm/W (şeffaf kubbeli lens) 36,4 lm/W (yarı saydam kubbeli lens)
İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Renk Geriverim	86
İndeksi	

Lümen çıkışının sürekliliği - L90	25°C'de 90.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre
Güç / Veri beslemesi	PDS-60ca 24 V; iç ve dış mekan ekran uygulamaları için besleme
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	DMX512 ya da PCK Ethernet
Optik kapak	Şeffaf kubbe lens ya da yarı şeffaf kubbe lens
Malzeme	Muhafaza ve lens: enjeksiyon kalıplı polikarbonat
Renk	Beyaz, siyah İsteğe bağlı: şeffaf, yeşil (RAL6029)

Versions



