



iColor Flex MX gen2 – nagy fényerejű LED- csomópontok rugalmas füzérei intelligens színesfény- kibocsátással

iColor Flex MX gen2

Ha a tervezőknek nagy fényerejű, közvetlen megvilágítású, kiemelő jellegű RGB-világításra van szükségük, vagy kreatív közepes vagy alacsony felbontású videómegjelenítőket építenek, az iColor Flex MX gen2 nagy fényerejű LED-csomópontok rugalmas füzérei tökéletes megoldást nyújtanak. Mindegyik Flex MX gen2 csomópont külön vezérelhető, így a rugalmas tervezés garantált.

Előnyök

- A rugalmas füzérek szinte bármilyen szerkezetben használhatók
- Páratlan rugalmasság a csomópontok számának és térközének megválasztása terén
- Kétszer nagyobb fényerő, mint a korábbi generációnál ugyanazzal a teljesítményfelvétellel

Szolgáltatások

- Kiváló fénykibocsátás – mindegyik iColor Flex MX gen2 csomópont akár 2,6 kandela fénykibocsátást nyújt (teljes teljesítménnyel)
- Többféle választható lencse – az alap az átlátszó domború és az áttetsző domború
- Állítható rögzítés – a füzereket közvetlenül felületre is lehet szerelni, mint a hagyományos fénysorokat
- Az iparág vezető szabályozói – kiválóan működik a Philips szabályzók teljes választékával, ideértve a Video System Manager Pro, Light System Manager, and iPlayer 3 megoldásokat, illetve harmadik felek szabályzóit is.

Alkalmazás



- Közvetlen RGB-világítás
- Kis felbontású videómegjelenítők
- Diszkrét kültéri boltív-megvilágítás és kiemelő jellegű világítás

termékjellemzők

Típus	BGC494
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (maximális, állandó állapotban)	0,5 W lámpánként
Sugárzási szög	110° (átlátszó, domború lencse) 150° (áttetsző, domború lencse)
Fényáram	6 lm (átlátszó, domború lencse) 3,9 lm (áttetsző, domború lencse)
A világítótest hatásfoka	15,85 lm/W (átlátszó, domború lencse) 10,14 lm/W (áttetsző, domború lencse)
Fényáram-megmaradás – L80F10	60 000 óra 25 °C-on

Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Integrált
Táp- és adatellátás	PDS-60ca 7,5 V sPDS-480ca 7,5 V
Hálózati feszültség	220–240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Dinamikus DMX vagy Ethernet
Optikai bura	Átlátszó lapos, áttetsző domború, átlátszó domború
Anyag	Tokozás és lencse: fröccsöntött polikarbonát
Szín	Fehér (WH) vagy fekete (BK) Opcionális: átlátszó
Csatlakozás	Beépített vízzáró 3 tűs csatlakozó
Tartozékok	Lineáris rögzítősin vagy egyes csomópont-rögzítők, sínfedők

Versions



iColor Flex MX gen2

Versions



LED uzly iColor Flex MX gen2
BGC494 LED s čirým horním
krytem



LED uzly iColor Flex MX gen2
BGC494 LED s čirým horním
krytem

