



Φωτιστικό σκαφάκι **Philips Ledinaire** – Για τις καθημερινές εργασίες φωτισμού, άμεσα διαθέσιμος και ευκολία στην εγκατάσταση.

Ledinaire Batten

Η σειρά φωτιστικών Ledinaire (BN021C - σκαφάκι) περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων και δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή. Τα Ledinaire επιτρέπουν την απλή και ευέλικτη εγκατάσταση, με δυνατότητα δημιουργίας γραμμών φωτισμού.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Μικρό μέγεθος
- Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση, με δυνατότητα σύνδεσης γραμμής

Χαρακτηριστικά

- Σειρά φωτισμού δέκα γραμμικών φωτιστικών
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα στήριξης
- Διατίθεται σε μήκος από 30 cm έως 1,8 m
- 2 CCT: 3000K, 4000K

Ledinaire Batten

Εφαρμογή





- Γενικός φωτισμός
- Χώροι αποθήκευσης
- Κρυφός φωτισμός

Versions




Ledinaire batten, BN021C,

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Ledinaire Batten

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αντικαπαστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Πολύ ευρείας δέσμης
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT				Απόδοση φωτεινότητας	
Order Code	Full Product Name	(ονομαστική)		(ονομαστική) (ονομ.)		Φωτεινή ροή	
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K			105 lm/W	2.100 lm	
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K			95 lm/W	1.900 lm	
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K			108 lm/W	2.600 lm	
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K			100 lm/W	2.400 lm	
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K			108 lm/W	540 lm	
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K			96 lm/W	480 lm	
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K			105 lm/W	1.050 lm	
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K			96 lm/W	960 lm	
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K			107 lm/W	1.600 lm	
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K			97 lm/W	1.450 lm	

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

