



ClearFlood Large – Η καλύτερη λύση για αντικατάσταση 1:1

ClearFlood Large

Το ClearFlood Large έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών φωτισμού διάχυσης, από χώρους στάθμευσης έως γήπεδα τένις. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ClearFlood Large, είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε τον ακριβό αριθμό των lumens που χρειάζεστε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Επειδή το ClearFlood ενσωματώνει οπτικά συστήματα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και LED τελευταίας τεχνολογίας, είναι μια εξαιρετικά ανταγωνιστική λύση που προσφέρει εξαιρετική αναλογία lux/euro και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, χάρη στην ευρεία επιλογή οπτικών συστημάτων, θα επωφελείστε πάντα από τη μέγιστη δυνατή κάλυψη για την εφαρμογή σας. Το ClearFlood BVP651 είναι επίσης εύκολο στην εγκατάσταση. Απλά συνδέστε το στην πρίζα και επιλέξτε την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Οφέλη

- Βελτιστοποιημένο συνολικό κόστος κατοχής
- Εξισορροπεί την αρχική επένδυση και το λειτουργικό κόστος
- Εγκατάσταση άμεσης λειτουργίας (σύνδεσμος IP66)
- Εύκολη συντήρηση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής


Χαρακτηριστικά

- Όλες οι κατανομές φωτός της πλατφόρμας Ledgine O (αθλητικά γήπεδα, χώρους μεταφορών και χώρους στάθμευσης)
- Πακέτα φωτεινής ισχύος έως 70.000 lm
- Οριζόντια βάση για τοποθέτηση στην κορυφή στύλων
- Ετικέτα σέρβις Signify (αναγνώριση με μοναδικό κωδικό QR) για πληροφορίες συντήρησης, εγκατάστασης και ανταλλακτικών
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 100.000 ώρες σε L97
- Ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις (προαιρετική συσκευή προστασίας από υπερτάσεις)
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις IK08, IP66. Διατίθεται προστασία για αντοχή σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες και για χρήση σε πισίνες.

Εφαρμογή

- Αεροδρόμια
- Λιμάνια
- Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις αναψυχής
- Βιομηχανικοί χώροι
- Παρακαμπτήριες οδοί και κόμβοι αυτοκινητοδρόμων

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν




Clearflood Large CityTouch-DPP.jpg



OPDP_BVP650i_0013-Detail photo

ClearFlood Large

Λεπτομέρειες για το προϊόν



OPDP_BVP650i_0017-Detail
photo



Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	2 μονάδες
Κωδικός ονομασίας σειράς	BVP651
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Αλουμίνιο
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0.005 %

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	LED500
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	LED500
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	LED500
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED600
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	LED700
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	LED750
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	LED750
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	LED450
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	LED500
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	LED550
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	LED600
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	LED650
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	LED700
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	LED750
88974600	BVP651 LED800-4S/740 PSU DX10 ALU	LED800
88975300	BVP651 LED800-4S/740 PSU OFA52 ALU	LED800

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Διάχυση φωτεινής δέσμης		Τύπος οπτικού συστήματος			Διάχυση φωτεινής δέσμης		Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name	Φωτιστικού	Φωτεινή ροή	εξωτερικού χώρου	Order Code	Full Product Name	Φωτιστικού	Φωτεινή ροή	εξωτερικού χώρου
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	43.000 lm	Συμμετρικό	10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	42.000 lm	Κατανομή ευρείας δέσμης 10

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	41.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 50
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	52.000 lm	Οπτιflux με γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 52°
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	60.000 lm	Συμμετρικό
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	64.000 lm	Συμμετρικό
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	62.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 50
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	40.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	44.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	49.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	52.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	58.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	62.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	66.000 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60
88974600	BVP651 LED800-4S/740 PSU DX10 ALU	20° - 4° x 150°	63.200 lm	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 10
88975300	BVP651 LED800-4S/740 PSU OFA52 ALU	39° - 11° x 98°	66.000 lm	Οπτιflux με γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 52°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	305 W
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	305 W
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	305 W
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	370 W
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	440 W
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	475 W
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	475 W
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	270 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	305 W
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	335 W
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	370 W
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	405 W
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	440 W
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	475 W
88974600	BVP651 LED800-4S/740 PSU DX10 ALU	510 W
88975300	BVP651 LED800-4S/740 PSU OFA52 ALU	510 W

