



eW Reach Compact Powercore – Projecteur LED extérieur longue portée de qualité supérieure avec lumière blanche unie

eW Reach Compact Powercore

Les luminaires LED hautes performances eW Reach Compact Powercore sont des luminaires blancs d'extérieur dynamiques, longue portée, haut de gamme et haute qualité, spécialement conçus pour l'éclairage des bâtiments hauts, des ponts et des infrastructures emblématiques. eW Reach Compact Powercore projette des flots de lumière blanche dans des températures de couleur allant du chaud 2 700 K au froid 6 500 K. Une gamme complète d'accessoires permet de personnaliser les angles d'ouverture du faisceau pour l'éclairage par projection, l'éclairage d'accentuation, l'éclairage de façade et l'éclairage rasant, tout en bénéficiant de l'efficacité et de la rentabilité de la technologie Powercore dans un boîtier robuste en fonte d'aluminium. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewreachcompact/~GT~www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewreachcompact/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewreachcompact/~GT~www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewreachcompact/~LT~/a~GT~).

Avantages

- Produit des milliers de lumens et projette la lumière à des centaines de mètres de distance, offrant ainsi un véritable éclairage LED pour les structures et objets de grande taille dans un boîtier compact et entièrement scellé
- La technologie Powercore permet de commander la puissance vers les luminaires de manière rapide, efficace et précise, directement à partir de la tension réseau.
- Les lentilles diffuses interchangeables de 8, 13, 23, 40, 63 ° et une version asymétrique 5 x 17 ° prennent en charge une grande diversité de distributions photométriques dans une multitude d'applications

Fonctions

- Intègre la technologie Powercore – les luminaires traitent la puissance de manière rapide, efficace et précise directement depuis la tension réseau, évitant ainsi de devoir recourir à des alimentations électriques externes complémentaires.
- Lumière blanche riche et homogène – les LED hautes performances offrent une lumière blanche homogène pour des coûts d'installation, de fonctionnement et de maintenance considérablement réduits par rapport aux sources lumineuses traditionnelles.
- Gamme de raccordements universels – accepte une gamme de raccordements universels comprise entre 100 et 240 VCA, permettant de grandes longueurs de câble pour les luminaires et une installation homogène partout dans le monde.

Application

- Façades et structures d'exception grandes et moyennes

Descriptions

Type	DCP400
Light source	Module LED intégré
Alimentation (+/- 10 %)	125 W
Angle	8, 13, 23, 40, 63° 5x17° (asymétrique)
Flux lumineux	5263 lm (2700 K) 6022 lm (4000 K)
Température de couleur corrélée	2700 K et 4000 K
Maintien du flux lumineux – L70F10	60 000 heures à 25 °C
Températures de fonctionnement	- 40 à + 50 °C

Ballast	Intégré
Tension secteur	100-240 V / 50-60 Hz
Gradation	Interface : Data Enabler PRO (DMX / Ethernet) Systèmes de contrôles : toute la gamme de contrôleurs Philips color Kinetics
Optique	Faisceau intensif, semi-intensif ou extensif
Élément optique	Optique à lentille diffusante
Matériaux	Boîtier : fonte d'aluminium Lentille : polycarbonate Vasque optique : verre plat
Connexion	Connecteur à poussoir
Installation	Montage en surface

eW Reach Compact Powercore

Versions

