



eW Reach Compact Powercore – sabit beyaz ışıklı premium uzun aydınlatma menzilli, kompakt, dış mekanlarda kullanıma uygun LED projektör

eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore LED tabanlı aydınlatmanın tüm avantajlarını iş kuleleri, kumarhaneler, geniş perakende dış mekanları, köprüler, sütunlar, anıtlar ve tematik atraksiyonlar gibi yüksek kaliteli beyaz ışığın gerekli olduğu büyük ölçekli kurulumlar için özel olarak tasarlanmış kompakt bir armatürle birleştirir. Daha önce kompakt bir LED aydınlatma armatüründe elde edilemeyen düzeylerde ışık çıkışı ve projeksiyon sayesinde, eW Reach Compact Powercore makul bir fiyata yoğun ve enerji tüketimi açısından verimli bir randıman sağlar ve dış mekan aydınlatmada yeni olasılıkların kapılarını aralar. Standart konfigürasyonlar arasında 3000 K ile 6500 K arasında değişen altı renk sıcaklığı ile birlikte, sıcak bir 2700 K ve soğuk bir 4000 K'lık konfigürasyonlar da yer almaktadır.

Faydaları

- Binlerce lümen gücünde ışık sağlar ve ışığı yüzlerce metre öteye ulaşır ve büyük yapılar ve nesneler için, kompakt ve tamamen kapalı bir muhafaza içinde, gerçek LED tabanlı aydınlatma sağlar
- Powercore teknolojisi, doğrudan şebeke voltajından armatürlere güç çıkışını hızlı, verimli ve doğru şekilde kontrol eder
- 8, 13, 23, 40, 63° ve asimetrik 5 x 17°'lik değiştirilebilir optik lensler çok sayıda uygulama için çeşitli fotometrik dağıtımları destekler

Özellikler

- Powercore teknolojisi entegre edilmiştir – hemen ve etkili bir şekilde sabitlenir ve gücü doğru bir şekilde doğrudan hat voltajından işleme alır ve ek, harici güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Çok yönlü optik sistemler – 8, 13, 23, 40, 63° ve asimetrik 5 x 17°'lik değiştirilebilir dağınık lensler aralarında iç mekan aydınlatma, duvar aydınlatma ve duvar yıkama uygulamalarının da yer aldığı çok sayıda uygulama için çeşitli fotometrik dağıtımları destekler. Bilezik ve ara levha, kullanıcının kolayca monte edebilmesi için dağınık lenslerle birlikte gönderilir.
- Zengin, düzenli beyaz ışık – geleneksel ışık kaynakları ile kıyaslandığında, yüksek performanslı LED'ler oldukça düşük montaj, kullanma ve bakım maliyetleriyle zengin ve düzenli beyaz ışık sağlar.
- Armatürün kolayca konumlandırılması – sağlam ve ince profilli montaj desteği, armatürün esnek bir şekilde konumlandırılabilmesini ve 360° döndürülebilmesini sağlar. Yandan kilitlenen cıvatalar armatürün standart bir anahtarla sağlam bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Evrensel güç girişi aralığı – 100–240 VAC'lik evrensel güç girişi aralığına uygundur ve armatürün uzun süre çalışmasını ve dünyanın her yerinde tutarlı bir şekilde monte edilmesini sağlar.

Uygulama

- Yüksek binalar ve büyük cepheler

Şartlar

Tip	DCP400
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	125 W
Işın açısı	8, 13, 23, 40, 63, 5x17°
Işık akışı	5263 lm (2700 K) 6022 lm (4000 K)
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700 ve 4000 K
Lümen çıkışının sürekliliği – L70F10	25°C'de 60.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C

Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	100–240 V / 50–60 Hz
Karartma	Dinamik (DMX) karartıcı
Optik sistem	Dar, orta veya geniş ışın
Optik eleman	Dağınık lens optik sistemi
Malzeme	Gövde: dökme kalıp alüminyum Lens: polikarbonat Optik kapak: cam, düz
Bağlantı	İtmeli konnektör
Kurulum	Yüzeye montaj

eW Reach Compact Powercore

Versions

