



# ColorReach Compact Powercore - Proiettore LED per esterni a lunga gittata di livello premium per illuminazione colorata dinamica

## Color Reach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore è un apparecchio LED per illuminazione colorata dinamica a lunga gittata per illuminare edifici elevati, ponti ed strutture di grandi dimensioni. ColorReach Compact Powercore offre una gamma di accessori che consentono di personalizzare l'angolo del fascio per proiettori, faretto spot, effetti wall-washing, oltre a garantire l'efficienza e il risparmio energetico della tecnologia Powercore in un corpo robusto in alluminio pressofuso.

### Vantaggi

- Emissione di migliaia di lumen e proiezione della luce su centinaia di metri per strutture di grandi dimensioni, fornendo un'efficiente illuminazione LED in un corpo compatto e totalmente ermetico.
- La tecnologia Powercore controlla in modo rapido, efficiente e accurato l'emissione di potenza all'apparecchio direttamente dalla tensione di linea
- Lenti di diffusione intercambiabili (8, 13, 23, 43, 63° e una asimmetrica 5 x 17°) supportano una varietà di distribuzioni fotometriche per una moltitudine di applicazioni

# Color Reach Compact Powercore

## Caratteristiche

- Tecnologia brevettata Powercore integrata - La tecnologia Powercore controlla in modo rapido, efficiente e accurato l'emissione di potenza all'apparecchio direttamente dalla tensione di linea. Color Kinetics Data Enabler Pro integra la tensione di linea con i dati di controllo, fornendoli agli apparecchi mediante un solo cavo standard, semplificando così nettamente l'installazione e riducendo i costi totali del sistema.
- Possibilità di personalizzazione ampliate con una vasta gamma di nuovi accessori. Oltre alla lente standard da 5°, sono disponibili sei diverse lenti di diffusione per personalizzare l'apparecchio e creare angoli del fascio da 8°, 13°, 23°, 43°, 63° e 5° x 17° (asimmetrico). La possibilità di aggiungere o combinare uno schermo, un antiabbagliamento GS completo o parziale offre nuove opzioni estetiche a progettisti e architetti.
- Miscelamento del colore migliorato: l'aggiornamento di ColorReach Compact Powercore permette di produrre un fascio luminoso più accattivante e di migliore qualità per applicazioni a lunga gittata per esterni, offrendo agli utenti finali una maggiore efficienza ed una più precisa proiezione della luce.
- Posizionamento dell'apparecchio semplice: la robusta staffa di montaggio a basso profilo rende possibile il posizionamento facile e la rotazione dell'apparecchio a 360°. Con i bulloni di fissaggio laterale è sufficiente una chiave standard per bloccare in modo affidabile l'apparecchio.
- Gamma di alimentazione universale di 100-240 V CA (CQC) e 100-277 (UL/CE).
- Totalmente compatibile con la gamma completa di controller Color Kinetics, inclusi ColorDial Pro, iPlayer 3, Light System Manager, nonché con controller di terze parti.

## Applicazione

- Personalizzazione di facciate e strutture di grandi/medie dimensioni

## Specifiche

<b>Tipo</b>	DCP403
<b>Sorgente luminosa</b>	Modulo LED integrato RGB
<b>Potenza (+/-10%)</b>	130 W
<b>Angolo del fascio</b>	8, 13, 23, 40, 63, 5x17°
<b>Flusso luminoso</b>	4001 lm
<b>Mantenimento flusso luminoso - L70F10</b>	60.000 ore a 25 °C
<b>Temperatura operativa</b>	Da -40 a +50°C
<b>Driver</b>	Integrati, necessita di Data Enabler Pro esterno
<b>Alimentazione/dati</b>	Data Enabler Pro; integrazione alimentazione/dati segnale per gli apparecchi di illuminazione a LED intelligenti basati su Powercore

<b>Tensione di alimentazione</b>	100-240 V AC / 50-60 Hz
<b>Regolazione del flusso</b>	Dimmer dinamico (DMX)
<b>Elemento ottico</b>	Ottica con lente di diffusione
<b>Vetro Chiusura</b>	Vetro piano
<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio pressofuso Lenti: policarbonato Copertura ottica: vetro
<b>Collegamento</b>	Connettore rapido stagno
<b>Installazione</b>	Montato in superficie

# Color Reach Compact Powercore

## Versions



## Dati del prodotto

ColorReach Compact Powercore  
four channel floodlight LED fixture  
back view

ColorReach Compact Powercore  
four channel floodlight LED fixture  
front view



ColorReach Compact Powercore  
four channel floodlight LED fixture  
side view

