



Color Reach Compact Powercore – luminária LED dinâmica RGB de longo alcance tipo floodlight

Color Reach Compact Powercore

O ColorReach Powercore combina todos os benefícios da iluminação LED e controle em um aparelho de iluminação compacto, projetado especificamente para instalações de grande porte, como edifícios empresariais, cassinos, pontes, cais, monumentos públicos e atrações temáticas. Com níveis de saída de luz e projeção nunca antes alcançados em um aparelho de iluminação compacto de LED, o ColorReach Compact Powercore oferece uma saída intensa e econômica por um preço razoável, abrindo novas possibilidades para a iluminação externa. Configurações personalizadas com canais personalizados de LEDs brancos e coloridos também estão disponíveis para uso em aplicações especiais.

Benefícios

- Projeta a luz a centenas de metros, fornecendo uma iluminação LED ideal para estruturas e objetos grandes
- A tecnologia Powercore controla com rapidez, eficiência e precisão a saída de energia transmitida aos aparelhos de iluminação
- Lentes difusoras intercambiáveis de 8°, 13°, 23°, 40°, 63° e uma de 5°x17° assimétrica comportam diversas distribuições fotométricas para uma enorme quantidade de aplicações.

Color Reach Compact Powercore

Características

- Integra a tecnologia Powercore – conexão direta a rede elétrica. O Data Enabler Pro combina alimentação e controle através de um único cabo padrão, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo total do sistema
- Personalização expandida com uma ampla gama de opções de acessórios da Philips. Para complementar a lente nativa de 5 °, seis lentes espalhadas secundárias padrão podem personalizar a luminária para produzir ângulos de fecho de 8 °, 13 °, 23 °, 43 °, 63 ° e 5 ° x 17 ° (assimétricos). O ColorPad Compact oferece mais qualidade de luz ao sistema. Os usuários finais apreciarão o fecho com maior precisão, permitindo a projeção da luz exatamente onde desejado. Posicionamento simples da luminária - Suporte de montagem robusto e de perfil fino permite posicionamento simples e rotação da luminária através de 360 °. Alimentação de 100 a 240 VAC (CQC) e 100 a 277 (UL / CE). Funciona perfeitamente com a linha de controladores Philips Color Kinetics, incluindo ColorDial Pro , iPlayer 3 e Light System Manager, bem como controladores de terceiros.

Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB de grande alcance para fachadas, monumentos, pontes e hotéis

Versions



Detalhes do produto

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



Color Reach Compact Powercore

Detalhes do produto



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

