



Color Reach Compact Powercore – prémiový kompaktný exteriérový svetlomet LED s dlhým dosahom a inteligentným farebným svetlom

Color Reach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore spája všetky výhody LED osvetlenia a regulácie v kompaktnom svietidle špeciálne navrhnutom pre veľké inštalácie, ako sú mrakodrapy, kasína, mosty, hrádze, verejné pamätníky a tematické atrakcie. Takéto úrovne svetelného výkonu a projekcie doteraz nebolo možné dosiahnuť v kompaktnom LED svietidle. ColorReach Compact Powercore prináša intenzívny, energeticky úsporný výkon za rozumnú cenu, otvára nové možnosti pre vonkajšie osvetlenie. Vlastná konfigurácia s vlastnými kanálmi bielych alebo farebných LED zdrojov podporuje možnosť osvetlenia špeciálnych aplikácií. Pre viac informácií prosím navštívte www.colorkinetics.com/Products.

Color Reach Compact Powercore

Výhody

- S výkonom tisícok lúmenov a dosahom svetla stoviek stôp poskytuje skutočné diódové osvetlenie konštrukčných prvkov a objektov veľkých rozmerov v kompaktnom, úplne utesnenom telese
- Technológia Powercore rýchlo, účinne a presne riadi výstupný výkon svetiel priamo zo sieťového napätia
- Vymeniteľné šošovky rozptyľujúce svetlo s uhlom 8, 13, 23, 40, 63° a asymetrickým uhlom 5 x 17° umožňujú rôzne fotometrické vyžarovania na početné použitia

Vlastnosti

- Sýta, cenovo výhodná farba – vysokovýkonné diódy LED ponúkajú bohatú sýtu farbu za výrazne zníženú cenu za montáž, prevádzku a údržbu v porovnaní s tradičnými svetelnými zdrojmi.
- Univerzálny rozsah výkonu na vstupe – akceptuje univerzálny rozsah výkonu 100 – 240 V, striedavý prúd, na vstupe, čím umožňuje rovnakú montáž všade na svete.
- Špičkové ovládanie – bezproblémovo funguje s celým radom ovládačov Color Kinetics od spoločnosti Philips vrátane ovládačov Light System Manager, iPlayer 3 a ColorDial Pro, ako aj s ovládačmi tretích strán.

Aplikácie

- Veľké/stredne veľké fasády a konštrukčné prvky s nápismi

Špecifikácia

Typ	DCP403
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon (+/-10 %)	130 W
Uhol vyžarovania	8, 13, 23, 40, 63, 5 x 17°
Svetelný tok	4 001 lm
Pokles svetelného toku – L70F10	60 000 hodín pri teplote 25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	-40 až +50 °C
Napájač	Integrovaný
Napájací/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný silový/dátový zdroj pre inteligentné diódové svetidlá používajúce technológiu Powercore

Napájacie napätie	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Dynamický stmievač (DMX)
Optika	Úzke, stredné alebo široké vyžarovanie
Optický prvok	Optika so šošovkou rozptyľujúcou svetlo
Optický kryt	Ploché sklo
Materiál	Teleso: tlakový odliatok hliníka Šošovka: polykarbonát Optický kryt: sklo
Zapojenie	Zástrčný konektor
Montáž	Povrchovo montované

Versions



Color Reach Compact Powercore

Podrobnosti o produkte

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

