



Color Reach Compact Powercore – akıllı renkli ışıklı premium uzun aydınlatma menzilli, kompakt, dış mekanlarda kullanıma uygun LED projektör

Color Reach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore, LED tabanlı aydınlatmanın tüm avantajlarını ve kontrol olanağını iş kuleleri, kumarhaneler, dış mekanları, köprüler, sütunlar, anıtlar ve tematik atraksiyonlar gibi büyük ölçekli kurulumlar için özel olarak tasarlanmış kompakt bir armatürle birleştirir. Daha önce kompakt bir LED aydınlatma armatüründe elde edilemeyen düzeylerde ışık çıkışı ve projeksiyon sayesinde, ColorReach Compact Powercore makul bir fiyata yoğun ve enerji tüketimi açısından verimli bir randıman sağlar ve dış mekan aydınlatmada yeni olasılıkların kapılarını aralar. Özel beyaz veya renkli LED kaynağı kanallarına sahip özel konfigürasyonlar, özel uygulamaları desteklemek üzere de kullanılabilir.

Color Reach Compact Powercore

Faydaları

- Binlerce lümen gücünde ışık sağlar ve ışığı yüzlerce metre öteye ulaştır ve büyük yapılar ve nesneler için, kompakt ve tamamen kapalı bir muhafaza içinde, gerçek LED tabanlı aydınlatma sağlar
- Powercore teknolojisi, doğrudan hat voltajından armatürlere güç çıkışını hızlı, verimli ve doğru şekilde kontrol eder
- 8, 13, 23, 40, 63° ve asimetrik 5 x 17°'lik değiştirilebilir dağınık lensler çok sayıda uygulama için çeşitli fotometrik dağıtımları destekler

Özellikler

- Powercore teknolojisi entegre edilmiştir – Powercore teknolojisi, şebeke voltajından armatürlere doğrudan güç çıkışını hızlı, verimli ve doğru şekilde kontrol eder. Philips Data Enabler Pro hat voltajı ile denetim verilerini birleştirir ve bunları tek bir standart kablo üzerinden armatürlere gönderir. Böylece kurulumu çarpıcı bir biçimde sadeleştirir ve toplam sistem maliyetlerini azaltır.
- Çok yönlü optik sistemler – 8, 13, 23, 40, 63° ve asimetrik 5 x 17°'lik değiştirilebilir optik lensler aralarında iç mekan aydınlatma, duvar aydınlatma ve duvar yıkama uygulamalarının da yer aldığı çok sayıda uygulama için çeşitli fotometrik dağıtımları destekler. Bilezik ve ara levha, kullanıcının kolayca monte edebilmesi için dağınık lenslerle birlikte gönderilir.
- Doğun, uygun maliyetli renk – geleneksel ışık kaynakları ile kıyaslandığında, yüksek performanslı LED'ler oldukça düşük montaj, kullanma ve bakım maliyetleriyle zengin ve doğun renk sağlar.
- Armatürün kolayca konumlandırılması – sağlam ve ince profilli montaj desteği, armatürün kolay bir şekilde konumlandırılabilmesini ve 360° döndürülebilmesini sağlar. Yandan kilitlenen cıvatalar armatürün standart bir anahtarla sağlam bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Evrensel güç girişi aralığı – 100–240 V AC'lik evrensel güç girişi aralığına uygundur ve dünyanın her yerinde tutarlı bir şekilde monte edilmesini sağlar.
- Endüstri lideri kontrollörler – Light System Manager, iPlayer 3 ve ColorDial Pro da dahil olmak üzere, Philips Color Kinetics denetleyiciler serisindeki tüm denetleyicilerle olduğu kadar, üçüncü taraf denetleyicileriyle de sorunsuz çalışır.

Uygulama

- Yüksek binalar ve büyük cepheler

Şartlar

Tip	DCP403
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	130 W
Işın açısı	8, 13, 23, 40, 63, 5x17°
Işık akışı	4001 lm
Lümen çıkışının sürekliliği – L70F10	25°C'de 60.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre
Güç/Veri beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği

Şebeke voltajı	100–240 V / 50–60 Hz
Karartma	Dinamik (DMX) karartıcı
Optik sistem	Dar, orta veya geniş ışın
Optik eleman	Dağınık lens optik sistemi
Optik kapak	Cam, düz
Malzeme	Gövde: dökme kalıp alüminyum Lens: polikarbonat Optik kapak: cam
Bağlantı	İtmeli konnektör
Kurulum	Yüzeye montaj

Color Reach Compact Powercore

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

