



ColorReach Powercore — nowa generacja projektorów LED służących do iluminacji fasad i innych obiektów architektonicznych.

ColorReach Powercore gen2

Oprawa ColorReach Powercore gen2 w eleganckiej obudowie łączy wszystkie zalety oświetlenia LED z wszechstronnymi funkcjami sterowania. Jest przeznaczona do iluminacji dużych i średnich obiektów, na przykład wieżowców, kasyn, mostów, nabrzeży portowych, pomników itp. Uzyskano w niej parametry strumienia świetlnego niespotykane dotychczas w oprawach oświetleniowych LED. ColorReach Powercore gen2 stwarza zupełnie nowe możliwości oświetlania obiektów zewnętrznych. Na zapytanie można zamówić niestandardowe konfiguracje z indywidualnie dobranymi diodami białymi lub kolorowymi.

Korzyści

- Bardzo wysoki emitowany strumień świetlny
- Unikatowa dzielona konstrukcja pozwalająca na tworzenie różnych konfiguracji z użyciem soczewek rozpraszających
- Zgodność z najpopularniejszymi sterownikami

Cechy

- Bogate, nasycone kolorowe światło o strumieniu świetlnym ponad 8000 lumenów i zasięgu ponad 150 metrów
- Wymienne soczewki rozpraszające o kątach rozsyłu 8°, 13°, 23°, 40° i 63° oraz soczewka asymetryczna o kącie rozsyłu 5° x 17°
- Prosty mechanizm pozycjonowania i możliwość obracania oprawy w zakresie 360°
- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami firmy Philips, a także ze sterownikami DMX innych producentów
- Zintegrowana technologia Powercore i moduł zasilający Philips Data Enabler Pro

Zastosowanie

- Fasady średnich i dużych budynków i inne struktury architektoniczne.

Specyfikacje

Typ	DCP776
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór prądu (maksymalny przy pełnej mocy w stanie ustalonym)	290 W
Kąt rozsyłu	8, 13, 23, 40 lub 63° (soczewki do rozpraszania wiązki) 5 x 17° (soczewki do asymetrycznego rozpraszania wiązki)
Strumień świetlny	8488 lm
Sprawność oprawy	29.2 lm/W
Utrzymanie mocy	90 000 godzin przy 25°C
strumienia świetlnego (w lumenach) — L50	68 000 godzin przy 50°C


Zakres temperatur pracy	Od -20 do +50°C
Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore
Zasilanie	Zintegrowane
Napięcie sieciowe	100-240 V AC/50-60 Hz
Przyciemnianie	Cyfrowo za pomocą sterownika Data Enabler Pro
Materiał	Obudowa: odlew aluminiowy Soczewki: szkło hartowane
Złączka	Integralne wodoodporne złączki żeńskie
Instalacja	Montaż na powierzchni
Akcesoria	Soczewki do rozpraszania wiązki z maskownicą

Wersje



ColorReach Powercore gen2

Więcej o produkcie



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

