



eW Reach Powercore gen2 – valkoista valoa tuottava ledivalonheitin julkisivujen ja pintojen valaisemiseen

eW Reach Powercore gen2

Tyylikkäässä eW Reach Powercore gen2 -valaisimessa yhdistyvät kaikki ledipohjaisen valaistuksen ja ohjauksen edut. Se on ensimmäinen valkoista tai värillistä valoa tuottava ledivalonheitin, joka on tarpeeksi tehokas valaisemaan suuria arkkitehtonisia julkisivuja kirkkaalla, dynaamisella valolla.

Ennennäkemättömän suuren valovirran ja pitkän kantaman ansiosta eW Reach Powercore sopii erityisesti suurten kohteiden, kuten siltojen, laitureiden, julkisten monumenttien ja teemanähtävyyksien valaisemiseen. Integroitu Powercore-tekniikka takaa nopean, tehokkaan ja tarkan virransyötön valaisimeen suoraan verkkojännitteestä, minkä ansiosta ulkoisia virtalähteitä ei tarvita. Vakiojohdotuksen käyttö helpottaa asennusta huomattavasti ja auttaa vähentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Hyödyt

- Erinomainen valovirta
- Laaja valikoima eri värilämpötiloja
- Valaisimen ainutlaatuinen muotoilu tukee eri hajotinyhdistelmiä käyttöä

eW Reach Powercore gen2

Ominaisuudet

- Valovirta yli 13 000 lumenia ja kantama yli 240 metriä
- Saatavana kahdeksan eri värilämpötilavaihtoehtoa, lämpimästä (2 700 K) viileän (6 500 K) valkoiseen, ja viisi kiinteää väriä (syvänsininen, sininen, vihreä, keltainen ja punainen)
- Levitinlinssit 8°, 13°, 23°, 40°, 63° ja epäsymmetrinen 5° x 17° linssi
- Helppo sijoittaa, valaisinta voidaan kääntää 360°
- Integroitu Powercore-tekniikka

Käyttökohteet

- Suurikokoiset julkisivut ja rakenteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP773
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho (maksimi täydellä voimakkuudella, vakaa)	250 W
Keilakulma	8°, 13°, 23°, 40° tai 63° (levitinlinssit) 5 x 17° (epäsymmetrinen levitinlinssi)
Valovirta	11 800 lm (2 700 K), 13 500 lm (4000 K) (molemmat ilman levitinlinssiä, koko yksikkö)
Valaisimen tehokkuus	47 lm/W (2 700 K), 54 lm/W (4 000 K) (molemmat ilman levitinlinssiä, koko yksikkö)
Väriämpötila	2 700 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	81 Ra
Valovirran pysyvyys - L70	60 000 h 25 °C:ssa

Valovirran pysyvyys - L50	90 000 h 25 °C:ssa 68 000 h 50 °C:ssa
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Ohjain	Integroitu
Jännite	100–277 V AC / 50–60 Hz
Himmennys	Digitaalinen himmennys Data Enabler Pro:n kautta
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia Linssi: karkaistua lasia
Liitäntä	1,8 m:n virtakaapeli
Asennus	Pinta-asennus
Lisävarusteet	Levitinlinssi, jossa peitekehys

Versions



eW Reach Powercore gen2

Tuotetiedot

Takaa kuvattuna



Edestä kuvattuna

