



iW Reach Powercore – ledivalonheitin julkisivujen valaisemiseen valkoisella valolla

iW Reach Powercore gen2

Tyylikkäässä iW Reach Powercoressa yhdistyvät kaikki ledivalaistuksen edut. Valaisin tuottaa korkealaatuista lämpimän, neutraalin ja kylmän valkoista valoa, jonka värilämpötila vaihtelee välillä 2 700 – 6 500 K. Erinomaisen valontuoton ja pitkän kantaman ansiosta iW Reach Powercore sopii erityisesti valaisemaan suuria kohteita, kuten myymälöitä, siltoja, laitureita, julkisia monumentteja ja teemanähtävyyksiä. Integroitu Powercore-tekniikka takaa nopean, tehokkaan ja tarkan virransyötön valaisimeen suoraan verkkojännitteestä, minkä ansiosta ulkoisia virtalähteitä ei tarvita. Vakiojohtotuksen käyttö helpottaa asennusta huomattavasti ja auttaa vähentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Hyödyt

- Erinomainen valovirta
- Laaja valikoima värilämpötiloja
- Valaisimen ainutlaatuinen muotoilu tukee eri hajotinyhdistelmien käyttöä

iW Reach Powercore gen2

Ominaisuudet

- Valovirta yli 12 000 lumenia ja valon kantama yli 240 metriä
- Tuottaa valkoista valoa, jonka värilämpötila vaihtelee kylmästä (6 500 K) lämpimään (2 700 K)
- Levitinlinssit 8°, 13°, 23°, 40°, 63° ja epäsymmetrinen 5° x 17°
- Helppo sijoittaa, valaisinta voidaan kääntää 360°
- Integroitu Powercore-tekniikka ja Philips Data Enabler Pro

Käyttökohteet

- Suurikokoiset julkisivut ja rakenteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP774
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho (maksimi täydellä voimakkuudella, vakaa)	250 W
Keilakulma	8°, 13°, 23°, 40° tai 63° (levitinlinssit) 5 x 17° (epäsymmetrinen levitinlinssi)
Valovirta	12 107 lm (ilman levitinlinssiä, koko yksikkö)
Valaisimen tehokkuus	54 lm/W (ilman levitinlinssiä, koko yksikkö)
Värilämpötila	2 700–6 500 K
Värintoistoindeksi	68,5 Ra
Valovirran pysyvyys - L70	60 000 h 25 °C:ssa 50 000 h 50 °C:ssa
Valovirran pysyvyys - L50	90 000 h 25 °C:ssa 68 000 h 50 °C:ssa

Käyttölämpötila	-20–+50 °C
Virtalähde	Integroitu
Data-/virtalähde	Data Enabler Pro; integroitu data-/virtalähde älykkäille ledivalaisimille, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa
Jännite	100–240 V AC / 50–60 Hz
Himmennys	Digitaalinen himmennys Data Enabler Pro:n kautta
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia Linssi: karkaistua lasia
Liitäntä	1,8 m:n virtakaapeli
Asennus	Pinta-asennus
Lisävarusteet	Levitinlinssi, jossa peitekehys

Versions



