



LuxSpace, kvadratisk, innfelt – høy effektivitet, behagelig for øynene og stilfull design

LuxSpace square, recessed

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig – ikke bare ressursene de bruker på drift (f.eks. energi), men også de ansatte. Energibesparelser prioriteres derfor høyt – men uten at det går på bekostning av velværet til de ansatte, som er avhengig av et behagelig miljø for å være produktive, eller kundene, som ønsker en best mulig shoppingopplevelse. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Fordeler

- Høy effektivitet
- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene
- Perfekt integrering i taket takket være den tynne og smale innfatningen. Versjonen uten innfatning er ideell for gipstak

LuxSpace square, recessed

Funksjoner

- Fire optikkalternativer: høy glans, fasettert, matt og hvit
- Farger på innfatning: høyglans metallisk, hvit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)
- Versjon uten innfatning tilgjengelig
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC
- Flere tilleggsalternativer: nødbelysning (ett batteri, 3 timer), gjennomkobling

Søknad


- Kontorer
- Butikker
- Sykehus
- Hoteller
- Flyplasser

Versions



IPPR DN570Bi 0051

Målskisse



LuxSpace square, recessed

