



eW Fuse Powercore – luminária LED de luz branca ultra compacta e elevada performance

eW Fuse Powercore

Com fechos fechados e médios de luz azul ou branca intensa, o eW Fuse Powercore é uma excelente escolha para uma iluminação de superfície e wall washer. O seu formato ultra compacto permite a instalação em espaços compactos. Na maioria das vezes excede o desempenho quando comparado às tecnologias tradicionais, ao mesmo tempo em que reduz os custos de instalação, energia e manutenção. Oferece aos compradores conscientes um produto eficiente e com qualidade. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso conectado diretamente à tensão de rede, elimina a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação padrão simplifica drasticamente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Benefícios

- Iluminação de alto desempenho e qualidade do fecho de luz
- Formato ultra-compacto
- Maior eficiência energética

eW Fuse Powercore

Características

- Disponível nas temperaturas de cores 2700, 3000, 3500 e 4000K para as mais diversas aplicações
- Também disponível em azul monocromático
- Opções de ângulo de fecho fechado de 10° x 60° ou médio 30° x 60°
- Os conectores de alimentação/interligação podem girar até 180°
- Possibilidade de dimerização com dimmers tipo ELV
- Um brilho perfeito garantido o fluxo na dimerização de 0 a 100% com a versão Precision Dimming
- Tecnologia Powercore integrada.

Aplicação

- Iluminação interna cor branca tipo "wall washer" para aplicação em lojas, hospitais, etc.

Versions

LED svítidlo eW Fuse Powercore
LS515X



LED svítidlo eW Fuse Powercore
LS515X, délka 1200 mm



Detalhes do produto

IPDP_LS515Xi_0001-Detail photo



IPDP_LS515Xi_0003-Detail photo



