



iColor MR gen3 - Lampada a LED intelligente RGB MR16 per un'esplosione di colori saturi e intensi

iColor MR gen3

iColor MR gen3 è una soluzione intelligente che eroga colori saturi e intensi ed effetti di variazione cromatica. Il design compatto si adatta alla maggior parte degli apparecchi MR16 standard, inclusi elementi a sospensione, binari, cavi e guide di montaggio. Grazie a sorgenti luminose LED ad alta intensità e tre angoli del fascio, iColor MR gen3 è un prodotto adatto a un'ampia gamma di applicazioni architettoniche, teatrali e commerciali. Per ulteriori informazioni, visita il sito [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/icolormrgen3/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/rgb/icolormrgen3/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/icolormrgen3/).

Vantaggi

- Emissione luminosa di alta qualità, omogeneità elevata dell'emissione, tempo minore di messa in servizio richiesto
- L'emissione luminosa può essere personalizzata in base all'applicazione
- Installazione e controllo semplici con cavo a due conduttori standard o filo di cablaggio

Caratteristiche

- Compatibile con la maggior parte degli apparecchi e attacchi MR16: con la base GU5.3 standard e il connettore MR16 a due pin, iColor MR gen3 è compatibile con la maggior parte delle guide di montaggio MR16, dei binari, dei cavi e degli apparecchi a sospensione.
- Angoli del fascio stretto, medio e largo per adattare l'emissione luminosa alle diverse applicazioni di illuminazione flood, spot, wash e vista diretta
- Installazione semplice con cavo a due conduttori standard
- Controllo individuale unità tramite alimentazione/dati PDS-70mr 24 V: da semplici effetti pre-programmati a controllo DMX/Ethernet

Applicazione

- Negozi
- hotel, ristoranti e bar
- Spettacolo

Specifiche

Tipo	RS500S
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza (+/-10%)	5 W
Angolo del fascio	17, 30 o 90°
Flusso luminoso	140 lm
Mantenimento flusso luminoso - L70F50	100.000 ore
Temperatura operativa	Da -20 a +40 °C
Driver	Integrato
Alimentazione/dati	PDS-70mr 24 V
Tensione di alimentazione	24 V CC
Regolazione del flusso	Digitale tramite sistema di controllo

Ingresso sistema di controllo	DMX / Ethernet
Materiale	Corpo: zinco pressofuso Lente: policarbonato Copertura: vetro, temprato
Colore	Argento (SI)
Ottica	Lente, policarbonato
Copertura ottica	Vetro temprato
Collegamento	Connettore standard a 2-pin MR16
Note	Richiesta unità di alimentazione esterna. Massimo 14 per PDS-70mr Lunghezza massima cavi 15 m

