



iColor MR gen3 — inteligentne źródło światła LED RGB MR16 dające intensywne, nasycone barwy

iColor MR gen3

iColor MR gen3 to inteligentne oświetlenie charakteryzujące się intensywnym, nasyconym światłem, którego barwę można dowolnie zmieniać. Stylizowana obudowa mieści się w większości opraw typu MR16, takich jak szynoprzewody, przewody, szyny i zwieszki. Dzięki zastosowaniu źródła światła LED o wysokiej intensywności oraz trzech kątów rozbieżności użytecznej wiązki światła iColor MR gen3 doskonale sprawdzi się w zastosowaniach architektonicznych, teatralnych i handlowych.

Korzyści

- Strumień świetlny o wysokiej jakości, doskonała jakość wiązki światła, skrócenie czasu odbioru technicznego
- Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do zastosowania
- Łatwy montaż i sterowanie za pomocą standardowych przewodów dwużyłowych

Cechy

- Można je montować do większości opraw typu MR16 — żyrandoli, kinkietów, oświetlenia punktowego
- Wąska, średnia i szeroka rozbieżność strumienia świetlnego umożliwia dostosowanie światła do różnych zastosowań, takich jak oświetlenie projektorowe, punktowe i przeznaczone do bezpośredniego obserwacji
- Łatwy montaż i podłączenie do przewodów dwużyłowych
- Indywidualna regulacja źródeł za pośrednictwem zasilacza/przełącznika danych PDS-70mr 24V — od włączania zaprogramowanych efektów do kontroli przez sieć DMX/Ethernet

Zastosowanie

- Sklepy
- Hotele
- Obiekty rozrywkowe
- Bezpośrednia obserwacja

Specyfikacje

Typ	RS500S
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	5 W
Rozbieżność użyteczna	17°, 30° lub 90°
Strumień świetlny	143 lm (17°), 151 lm (30°) lub 87 lm (90°)
Utrzymanie strumienia światelnego — L70F50	100 000 godzin
Zakres temperatur pracy	od -20 do +40°C
Zasilacz	Wbudowany
Zasilacz/przełącznik danych	PDS-70mr 24 V
Napięcie sieciowe	24 V DC

Przyciemnianie	Cyfrowe za pośrednictwem układu sterującego
Wejście z układu sterującego	DMX / Ethernet
Materiał	Korpus: odlew cynkowy Soczewka: poliwęglan Klosz: poliwęglan (17° i 30°), hartowane szkło (90°)
Kolor	Srebrny (SI)
Optyka	Soczewka, poliwęglan
Klosz	Szkło hartowane
Złączka	Standardowe złącze 2-pinowe MR16
Uwagi	Wymagany jest zewnętrzny zasilacz. Maksymalnie 14 źródeł na każdy zasilacz PDS-70mr Maksymalna długość kabla: 15 m

Wersje



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s
vyzařovacím úhlem 17°

