



Vaya Cove – kompakt og rimelig LED-armatur

Vaya Cove

Vaya Cove er en svært kostnadseffektivt og pålitelig lineær LED-armatur som reduserer startinvesteringen til et minimum. Den er svært fleksibel, har kompakt design og kan brukes til å skape tak- og aksentbelysningseffekter. Den leveres i tre lengder, to statiske hvite versjoner og en RGB-fargeversjon (styres via DMX og adresseres via toveiskommunikasjon). Vaya Cove inngår i en komplett serie av Philips Vaya LED-produkter.

Fordeler

- Rimelig LED-armatur til innendørsbruk
- Enkel integrering i arkitektoniske elementer takket være kompakt størrelse og lav profil

Funksjoner

- Statisk hvitt lys – 3000 eller 4000 K, dynamisk RGB-versjon (DMX-styrt), MonoColor og flere fargetemperaturer
- tilgjengelig på forespørsel Tilgjengelig i lengdene 0,33, 0,66 og 1,2
- Egnet for mindre krevende bruksområder som krever opptil 716 lm/m
- Energieffektiv
- Miljøvennlig

Søknad

- Takbelysning
- Bakgrunnsbelysning

spesifikasjoner

Vaya Cove

Type	SM440L
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
(+/-10 %)	10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)
Spredningsvinkel	120°
Lysytelse	Hvitt og ensfarget: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m) RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
Fargetemperatur	3000, 4000 eller 5000 K
Fargegjengivelse	80 (4000 K)
Vedlikehold av lumeneffekt – L70	50 000 timer ved 25 °C
Driftstemperaturområde	-20 til +40 °C
Driver	Separat
Dimming	Hvitt og ensfarget: kan ikke dimmes RGB: kan dimmes med DMX
Materiale	Pressformet polykarbonat

Versions



Vaya Cove SM440L, světelná lišta

Målskisse

2 |

7 |

Farge	Hvit (WH)
Optisk deksel	Polykarbonat, blankt
Tilkobling	Integrert tilkobling for inngående strøm og ende-til-ende-tilkobling
Montering	Individuell eller på rekke, armaturen klikkes på plass i forhåndsfestede monteringsklips Gjennomkobling mulig
Tilbehør	Hvit versjon: strømlederkabel, strømforbindelsesledning RGB-versjon: strømdatalederkabel, strømdataforbindelsesledning, Y-forbindelsesledning for strømdata
Merknader	Anbefalte strømforsyninger: Philips Xitanium 100 W (913700621091) For hvite og ensfargede versjoner er det ikke nødvendig med kontroller, for fargeversjon trengs DMX-kontroller

Product	A
SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	600 mm
SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	300 mm
SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	1200 mm

