



Vaya Cove – kompakt ve ekonomik LED armatürü

Vaya Cove

Korniş aydınlatması ve abajurlu aydınlatma efektleri yaratmak için kompakt bir tasarımda esneklik sunan Vaya Cove, başlangıç yatırımını en aza indiren son derece düşük maliyetli ve güvenilir bir lineer LED armatürüdür. İki statik beyaz model ve bir RGB renkli modelle üç boyda kullanıma sunulmuştur (DMX yoluyla kontrol edilir ve çift yönlü iletişimle adreslenir). Vaya Cove, eksiksiz Philips Vaya LED ürünleri serisinin bir parçasıdır.

Faydaları

- İç mekanda kullanım için ekonomik LED armatürü
- Kompakt boyutları ve düşük profili sayesinde mimari elemanlarla kolay entegrasyon

Özellikler

- Statik beyaz ışık – 3000 veya 4000 K; dinamik RGB modeli (DMX'le kontrol edilir); MonoColor ve ek renk sıcaklıkları
- İstek üzerine sağlanır 0,33, 0,66 ve 1,2 m boylarında mevcuttur
- Gerekisini 716 lm/m'ye kadar olan daha düşük kapasiteli uygulamalar için uygundur
- Enerji verimli
- Çevreyle dost

Uygulama

- Korniş aydınlatma
- Gizli aydınlatma

Şartlar

Vaya Cove

Tip	SM440L
Işık kaynağı	Yenilenemez LED modülü
Güç (+/-%10)	10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)
Işın açısı	120°
Işık akışı	Beyaz ve tek renk: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m) RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000, 4000 veya 5000 K
Renksel Geriverim	80 (4000 K)
İndeksi	
Lümen çıkışının sürekliliği - L70	25°C'de 50.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 ila +40°C
Sürücü	Ayrn
Karartma	Beyaz ve tek renk: karartılamaz RGB: DMX'le karartılabilir

Malzeme	Çekilmiş polikarbonat
Renk	Beyaz (WH)
Optik kapak	Polikarbonat, şeffaf
Bağlantı	Giriş gücü ve uçtan uca kaplin için entegre konektör
Kurulum	Bağımsız veya sıralı; aydınlatma armatürü önceden vidalanmış montaj klipslerine oturtularak takılır Dahili kablolama mümkündür
Aksesuarlar	Beyaz model: güç kılavuz kablosu, güç köprü kablosu RGB modeli: güç verisi kılavuz kablosu, güç verisi köprü kablosu, güç verisi Y-köprü kablosu
Açıklamalar	Önerilen güç kaynakları: Philips Xitanium 100W (913700621091) Beyaz ve tek renkli modeller için hiçbir kontrol gerekmez, renkli model için DMX denetleyici gerekir

Versions

Vaya Cove SM440L sınır
aydınlatma ünitesi



Boyutlu çizim

2 |

7 |

Product	A
SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	600 mm
SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	300 mm
SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	1200 mm

